

25 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F

Produkt ID: USB2AAEXT25M



Den USB2AAEXT25M 25 m aktiva USB 2.0-förlängningskabeln har en USB A-hankontakt och en USB A-honkontakt och ger en aktiv förlängning av USB 2.0-enheter med upp till 25 meter.

Den aktiva USB 2.0-förlängningskabeln är en allt-i-ett-lösning för att övervinna begränsningar när det kommer till avstånd och ström och har ett buss-drivet aktivt kretssystem som garanterar prestanda som överskrider vanliga USB-kablars begränsningar. Du kan dessutom kedjekoppla 2 kablar för en total USB-förlängning på upp till 50 meter.

USB-enheten kan vid behov strömföras via ett vägguttag med den universella strömadaptern (medföljer kabeln).

USB2AAEXT25M repeaterkabeln har fullt stöd för USB 2.0-bandbredd på 480 Mbps och täcks av StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Förläng avståndet till USB-tillägg bortom begränsningen på 5 meter för USB 2.0
- Kedjekoppla 2 kablar för ännu längre USB-förlängningar

Funktioner

- Strömföras via USB-buss

- Universell extern strömkälla medföljer också
- Blå LED-indikator x1 för övervakning av förlängningskabelns och USB-portens anslutningsstatus
- Helt skärmd för felfria anslutningar
- Plug-and-play, inga drivrutiner behövs
- Kompatibel med Windows® 8/7/Vista/XP till PC och Mac-datorer

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride

Kontakt(er)

Connector A	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0
Connector B	USB Type-A (4-stifts) USB 2.0

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Överlappa två USB2AAEXT25M-enheter för ytterligare förlängning
------	--

Ström

Power Source	AC-adapter medföljer
Inspänning	100 - 240 AC
Inström	0.35 A
Utspänning	5 DC
Utström	1A
Polaritet på mittpol	Positiv
Kontakttyp	H
Strömförbrukning	5

Utseende



Färg	Svart
Kontakttyp	Rak
Kabellängd	82.0 ft [25 m]
Produktlängd	82.0 ft [25.0 m]
Produktbredd	0.6 in [16.5 mm]
Produkt höjd	0.4 in [10.0 mm]
Produktvikt	35.1 oz [995.0 g]

Förpackning

Förpackningsantal	1
Package Length	8.4 in [21.4 cm]
Package Width	8.9 in [22.7 cm]
Package Height	2.3 in [59.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	2.8 lb [1.3 kg]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	25 m aktiv USB 2.0-förlängningskabel - M/F
	Universell strömadapter
	Plug Adapters for North America, UK, Europe, and Australia

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

