Thunderbolt 3 Dock mit USB-C Kompatibilität - Dual Monitor 4K60Hz DisplayPort Laptop Docking Station - 60W PD, GbE, 5xUSB Hub - TB3 / USB 3.1 Gen 2 10Gbit/s Dock - Windows & Mac

Produkt-ID: TB3CDK2DPUE

Die erste Plug-and-Play-Thunderbolt 3-Dockingstation, die sich intelligent an Ihren Thunderbolt 3- oder USB-C-Laptop (USB 3.1 Gen 1 und Gen 2) anpasst und eine optimale Leistung und Kompatibilität bietet. Diese revolutionäre Technologie bietet IT-Profis die perfekte Lösung - ein Dock für Mac- und Windows-Laptops, die mit einem USB Type-C-Port ausgestattet sind. Mit diesem speziellen Dual-DisplayPort-Thunderbolt 3-Dock können Sie Ihren TB3- oder USB 3.1 (Type-C)-Laptop in eine Workstation mit zwei Monitoren und einer 4K-Auflösung bei 60 Hz für Thunderbolt 3-Laptops umwandeln. Bei USB-C-Computern sind zwei Monitore mit 1080p möglich.

Dieses universelle Thunderbolt 3-Dock (TB3) verfügt über zahlreiche USB 3.0-Ports für bis zu fünf USB-Peripheriegeräte und bietet außerdem einen GbE-Port sowie Audiounterstützung:

3 USB-A-Ports (einschließlich 1 Schnelllade-Port)

2 USB-C-Ports (einschließlich 1 Schnelllade-Port)

1 Gigabit-Ethernet-Port

1 3,5-mm-Audio-/Mikrofon-PortDie USB-C-Ports und einer der USB-A-Ports unterstützen Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 10 Gbit/s (USB 3.1 Gen 2), wenn der Host-Laptop diese unterstützt.<table align="center" style="width:700px"><tbody><tr><td> </td></tr></tbody><tbody><tr><td></td><td>Unterstützt Tablet-basierte Workstations

Dieses Dock ist eine großartige Lösung für jedes USB-C-Hostgerät und kann sogar mit iPad Pro- und Android-Tablets verwendet werden, um Ihre mobilsten Benutzer zu unterstützen.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

• Ingenieure

• Entwickler von Inhalten

• Grafikdesigner

• AV-Produktion

• BYOD (Bring Your Own Device)-Einrichtungen

• Hoteling

• Kostenlose Adressumgebungen

• Home Office

• Bildungseinrichtungen

Merkmale

• UMFANGREICHE LAPTOP KOMPATIBILITÄT: Für alle die hohe Leistung und Produktivität benötigen ist dieses universelle Thunderbolt 3 zertifizierte Dock kompatibel mit TB3 und USB-C Laptops wie Dell, Apple, HP und Lenovo unter Windows und macOS

• FULL FUNCTION DOCK: Dockingstation für Laptops mit zwei Monitoren mit doppeltem DisplayPort 4K 60Hz, 3x USB-A (1x 10Gbit/s & 2x 5Gbit/s) & 2x USB-C (10Gbit/s USB 3.1 Gen 2), inkl. 2 Schnellladeanschlüssen, 60W PD, Ethernet Port, Headset Jack

• VIDEOAUSGÄNGE MIT HOHER LEISTUNGSFÄHIGKEIT: 2x DisplayPort 1.2 Ports, für 2x 4K 60Hz Monitore mit TB3 Laptops; 2x 1080p auf USB Typ-C Laptops; 2x erweiterte Monitore auf MacBook Pro/Air mit Intel CPU & ein Monitor mit Apple M1 Chip

• EINFACHE EINRICHTUNG & EINSTELLUNG: TB3 Dock erfordert keine Treiber, inkl. 0,7m TB3 Kabel, nach vorne gerichteter USB-C Host Port, Befestigungslöcher für eine optionale Halterung, K-Nut für Sicherheitsschloss

• 60 W LEISTUNG: Betreiben und Laden von hochleistungsfähigen, ultradünnen Thunderbolt 3 Laptops wie MacBook, Lenovo ThinkPad T Series, X1 Carbon und Surface Pro 7 mit diesem TB3 und USB Typ-C kompatiblen Dock

• CONNECTIVITY TOOLS: Die mit diesem Gerät gelieferte Anwendung verbessert Leistung und Sicherheit und bietet MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Fensteranordnung & Wi-Fi Auto Switch Dienstprogramme

Hardware		
	Garantiebestimmungen	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Schnellladeanschlüsse	Ja
	Unterstützte Displays	2
	Ports	3
	Bustyp	Thunderbolt 3
		USB-C
	Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
	Industrienormen	DP 1.2a-Version , HDCP 1.4- und HDCP 2.2-konform
Leistung		
	Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
		USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
		USB 3.0 – 5 Gbit/s
	4Kn Support	Ja
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
Software		
	Betriebssystemkompati	Windows 11, Windows 10, Windows 8, macOS Sonoma

	bilität	(14.0) macOS Ventura (13.0) macOS Monterey (12.0) macOS Big Sur (11.0) macOS Catalina (10.15), macOS Mojave (10.14), macOS High Sierra (10.13), macOS Sierra (10.12)
Spezielle Hinweise/Anforderungen		
	Hinweis	MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
Strom		
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	2.5A
	Ausgangsspannung	20V DC
	Ausgangsstrom	6.75A
	Stromverbrauch	135 W
Umgebungsbedingungen		
	Betriebstemperatur	-40 to 65°C
	Lagertemperatur	0 to 35°C
	Feuchtigkeit	0% to 95% (non-condensing) at 25°C
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz & spacegrau
	Gehäusetyp	Kunststoff
	Kabellänge	2.8 in [7 cm]
	Produktlänge	3.1 in [8.0 cm]

	Produktbreite	8.7 in [22.0 cm]
	Produkthöhe	1.2 in [3.0 cm]
	Produktgewicht	14.1 oz [400.0 g]
Verpackungsinformationen		
	Paketmenge	1
	Paketlänge	6.3 in [16.0 cm]
	Paketbreite	10.7 in [27.2 cm]
	Pakethöhe	4.5 in [11.5 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	3.3 lb [1.5 kg]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	1 - Dockingstation
		1 - Universal-Stromadapter (UK, EU)
		1 - Thunderbolt 3-Kabel (0,7 m)
		1 - Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.