

Mini Docking station Thunderbolt 3 per 2 monitor DisplayPort - Dock TB3 per Mac e Windows - Fuori produzione, disponibilità limitata e sostituito da TB3DKM2DPL (TB3DKM2DP)

ID prodotto: TB3DKM2DP



Dotata di alimentazione tramite bus, questa docking station Thunderbolt 3™ consente il collegamento a due display 4K con tecnologia DisplayPort, a una porta Gigabit Ethernet e a una porta USB 3.0 (Type-A). Compatibile con macOS e Windows®, è l'accessorio ideale per i computer laptop Thunderbolt 3 e consente una configurazione flessibile grazie al cavo USB-C integrato di ben 20 cm di lunghezza.

Perfetta per la modifica di video 4K o per altre attività che richiedono la tecnologia Ultra HD, questa docking station DisplayPort portatile supporta 40 Gbps di velocità effettiva e una risoluzione 4K a 60 Hz su due monitor DisplayPort, attraverso una singola porta Thunderbolt 3.

È possibile collegare il laptop a:

- 2 display 4K con tecnologia DisplayPort (fino a 4096x2160p a 60 Hz)

OPPURE

- 1 display 5K (5120x2880 a 60 Hz)

È sufficiente collegare la dock TB3 al laptop con il cavo TB3 fornito in dotazione per iniziare a lavorare immediatamente: non è necessaria l'installazione di alcun driver.

Per migliorare la produttività, la porta Gigabit Ethernet (con supporto dell'avvio PXE e della funzionalità Wake On LAN) garantisce un accesso affidabile alla rete cablata. Una porta USB 3.0 Type-A, con un ampio spazio intorno, consente di collegare un dispositivo USB, come un'unità di memoria flash, per accedere facilmente ai file.

Il prodotto TB3DKM2DP è dotato di certificazione Thunderbolt ed è coperto da una garanzia

StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Revisione e modifica di immagini o file multimediali su due display 4K con tecnologia DisplayPort
- Trasferimento di un film 4K in meno di 30 secondi
- Ideale per workstation temporanee o in condivisione, ad esempio hot desk (hoteling)

Caratteristiche

- **SOSTITUITA DA TB3DKM2DPL:** la nuova versione offre le stesse funzionalità e in più un cavo integrato extra lungo da 28 cm consente una maggiore distanza per ridurre la tensione su porte/connettori di MacBook e laptop posizionati su alzate.
- **DUE MONITOR DP 4K A 60HZ:** la mini dock Thunderbolt 3 supporta una velocità di 40 Gbps e una risoluzione 4K 60Hz su 2 monitor DP su una singola porta TB3; 2 display estesi su MacBook Pro/Air con processore Intel e display singolo con il chip Apple M1
- **SOLUZIONE SALVASPAZIO:** l'utilizzo di questa docking station TB3 compatta consente di creare una workstation a due monitor semplice ma completamente funzionale con 2 porte USB-A e GbE tramite un cavo TB3 integrato
- **CONFIGURAZIONE SEMPLICE:** la docking station TB3 portatile è alimentata tramite bus per un'installazione senza problemi. Senza alimentazione esterna, riduce l'ingombro e assicura la massima portabilità, l'ideale per i professionisti spesso in viaggio
- **COMPATIBILITÀ CON THUNDERBOLT 3:** questa docking station Thunderbolt 3 è compatibile con i computer laptop dotati di tecnologia TB3, tra cui MacBook Pro, Dell, Lenovo e HP.

Prominence

Norme di garanzia	3 Years
Description CDW 75 - 1st Line	StarTech.com Mini Thunderbolt 3 Dock Dual 4K 60Hz - Replaced w/ TB3DKM2DPL

Hardware

Supporto di 4K	Sì
Display supportati	2

Porta(e) di ricarica rapida	No
Tipo bus	Thunderbolt 3
Standard del settore	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Retrocompatibile con la tecnologia USB 2.0 e 1.1
ID chipset	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	40 Gbps (Thunderbolt 3) 5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; Full-Duplex)
Risoluzioni digitali massime	Due display 4K - DisplayPort 4096x2160p a 60Hz/3840x2160p a 60 Hz Singolo display 5K - DisplayPort 5120x2880 a 60 Hz
Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Supporto UASP	Sì
Reti compatibili	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Sì
PXE	No
Supporto modalità Full Duplex	Sì

Connettore/i

Tipo/i connettori	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) DisplayPort (20 pin)
-------------------	--



USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

RJ-45

Software

Compatibilità con sistemi operativi

Windows? 7, 8, 8.1, 10
> macOS 10.12 - 10.15

Note/requisiti speciali

Requisiti di sistema e cavi

Computer dotato di tecnologia Thunderbolt 3 con porta Thunderbolt 3.

Nota

Per ottenere una risoluzione 4K x 2K (4K è noto anche come 4K x 2K) è richiesto un display dotato di 4K.

Per ottenere una risoluzione di 5120x2880, è necessario un display DisplayPort con funzionalità 5K.

La risoluzione di alcuni monitor può essere limitata a 4K a 30Hz quando la connessione avviene tramite DisplayPort. In questa categoria di monitor rientrano i seguenti modelli: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (da impostare su 4K a 30Hz).

Per l'adattamento di DisplayPort ai monitor HDMI/DVI/VGA sono necessari degli adattatori attivi

Per la conversione da DisplayPort a DVI (o HDMI, VGA), è necessario un adattatore attivo, ad esempio un adattatore DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS o DP2HD4K60S.

I sistemi MacBook Air e MacBook Pro che usano il nuovo chip Apple M1 supportano un solo display esterno tramite le porte Thunderbolt 3, anche se collegati a una docking station Thunderbolt 3 con più uscite video. Questa limitazione non compromette le prestazioni dei Mac basati su Intel con Thunderbolt 3.

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso

Alimentazione USB

Ambientale

Temperatura d'esercizio

5°C to 35°C (41°F to 95°F)



Temperatura di conservazione -40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

Umidità 5~95% RH (senza condensa)

Caratteristiche fisiche

Colore	Black & Gray
Tipo enclosure	Alluminio
Lunghezza cavo	7.9 in [20 cm]
Lunghezza prodotto	10.0 in [25.3 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.2 cm]
Altezza prodotto	0.8 in [20.0 mm]
Peso prodotto	5.1 oz [145.8 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.2 in [20.8 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.5 in [38.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	9.0 oz [256.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Dock Thunderbolt 3 USB-C
	Docking Station
	Manuale di istruzioni
	User Manual

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.