

Cable de 0,5m Thunderbolt 3 USB-C (40Gbps) - Compatible con Thunderbolt y USB

ID del Producto: TBLT34MM50CM



Este cable Thunderbolt™ 3 (40Gbps) le permite conectar con cualquier puerto Thunderbolt 3 (USB-C™) para transmitir video y datos a sus dispositivos Thunderbolt, USB y DisplayPort. Además, el cable puede proporcionar alimentación para la carga de sus dispositivos y puede vincular hasta seis dispositivos Thunderbolt 3 como parte de una conexión en serie.

Este cable permite tasas de transferencia de datos de 40Gbps en caso de conexión con un dispositivo equipado con Thunderbolt 3, lo cual permite la transferencia de archivos de fotos y videos a cuatro veces la velocidad de un cable USB 3.1 Gen 2 (10Gbps). Por ejemplo, puede transferir una película 4K en cuestión de segundos. Este cable permite tasas de transferencia de datos de 10Gbps en caso de conexión con un dispositivo equipado con USB 3.1.

El cable Thunderbolt 3 es totalmente compatible con todos sus dispositivos USB 3.1 Gen 2 y se puede utilizar para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles. También puede conectar y suministrar la alimentación de computadores portátiles equipados con USB-C, como los modelos MacBook o Chromebook™, así como periféricos USB-C, como sus unidades portátiles de disco duro o replicadores de puertos.

El cable es compatible con video 4K total a 60Hz o 5K a 60Hz. También es compatible con DisplayPort 1.2 y con pantallas DisplayPort existentes. Solución perfecta para la conexión de su replicador de puertos u computador portátil a un monitor, con asombrosa calidad de resolución, contraste y profundidad de color que ofrecen impresionantes detalles.

Este cable Thunderbolt 3 ofrece hasta 100 W de alimentación para la carga de un computador portátil o encendido de una pantalla, y 15 W para dispositivos con alimentación por bus, como una caja de unidad de disco.

Este cable ofrece una alternativa sencilla de conexión de computadores portátiles equipados con Thunderbolt 3 para trabajo en red P2P a 10 Gb. Resulta perfecto para organizar pequeños grupos de trabajo y para el uso compartido de periféricos, como impresoras y unidades de almacenamiento. También permite conectar dos computadores portátiles equipados con Thunderbolt 3 para la migración

de datos entre computadores.

El modelo TBLT34MM50CM está avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte a cualquier pantalla o dispositivo de datos Thunderbolt
- Conecte su portátil Thunderbolt 3 a una docking station, y aliméntelo al mismo tiempo, con el mismo cable
- Configure una red punto a punto para varios portátiles Thunderbolt 3
- Conecte, cargue y sincronice sus dispositivos USB 3.1 (por ejemplo, dispositivos móviles, discos duros portátiles y docking stations) con un ordenador compatible con USB 3.1

Características

- **ALTO RENDIMIENTO:** El cable Thunderbolt 3 pasivo de 50cm proporciona una carga constante de 40 Gbps y 100 W - Conecte un portátil Thunderbolt 4 / 3 / USB-C, o un iPad Pro (5ª generación y posteriores) a una docking station o a un monitor UHD
- **CERTIFICADO THUNDERBOLT:** Certificación Intel Thunderbolt para garantizar la compatibilidad con hosts y dispositivos Thunderbolt - Admite hasta 5K 60Hz o 4K 60Hz doble
- **CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD:** Cable coaxial con blindaje de aleación trenzada para una mayor protección contra las interferencias electromagnéticas - Alivios de tensión robustos en los conectores para una mayor durabilidad
- **APLICACIONES:** Facilita una conexión Thunderbolt 3 o USB-C que admite 40 Gbps, vídeo y alimentación - Rendimiento fiable en aplicaciones de gran ancho de banda como unidades de almacenamiento PCIe externas y dispositivos de red Thunderbolt
- **ESPECIFICACIONES:** 50cm - Thunderbolt 3 (40 Gbps) - 5K 60Hz - PD 3.0 de 100W - Diámetro Exterior del Cable: 4,7mm - Color: Negro

Hardware

Política de Garantía 2 Years

Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
------------------	---------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Conector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

Características Físicas

Color	Negro
Longitud del Cable	1.6 ft [0.5 m]
Longitud del Producto	19.7 in [50.0 cm]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.7 cm]
Peso del Producto	0.7 oz [21.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.2 in [18.3 cm]
Ancho de la Caja	3.3 in [8.3 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.8 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	1.1 oz [32.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt™ 3 USB-C (40Gbps) de 50cm
---------------------	---

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.