

Cavo Thunderbolt 3 USB-C ( 40Gbps) da 0,5m - Compatibile con Thunderbolt e USB

ID prodotto: TBLT34MM50CM



Questo cavo Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) consente il collegamento a qualsiasi porta Thunderbolt USB-C (USB-C™) per fornire video e dati ai dispositivi Thunderbolt e USB. Inoltre, il cavo può fornire l'alimentazione per la ricarica dei dispositivi, permettendo di collegare fino a sei dispositivi Thunderbolt 3 nell'ambito di una connessione a margherita.

Questo cavo supporta velocità di trasferimento dei dati a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, consentendo di trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte superiore rispetto a un cavo USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps). È possibile ad esempio trasferire un film 4K nel giro di pochi secondi. Quando è collegato a un dispositivo USB 3.1, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati di 10 Gbps.

Il cavo Thunderbolt 3 è pienamente compatibile con tutti i dispositivi USB 3.1 (5 Gbps) e può essere utilizzato per il caricamento e la sincronizzazione dei dispositivi portatili. È possibile anche collegare e alimentare laptop USB-C, come MacBook o Chromebook™, e periferiche USB-C come hard disk portatili ed docking station.

Il cavo supporta video 4K 60 Hz o 5K 60 Hz completo. È perfetto per collegare la docking station o il laptop a un monitor con risoluzione, contrasto e profondità del colore eccezionali, per un livello di dettaglio sorprendente.

Questo cavo Thunderbolt 3 fornisce fino a 100 W di potenza per la ricarica di un laptop o l'alimentazione di un display, e 15W per dispositivi alimentati tramite bus, come i box esterni per disco rigido.

Il cavo offre un modo facile per collegare più laptop dotati di Thunderbolt 3 per il collegamento di rete 10 Gb peer-to-peer. È perfetto per allestire piccoli gruppi di lavoro e condividere periferiche, quali stampanti e dispositivi di archiviazione. È possibile inoltre collegare due laptop Thunderbolt 3 tra loro, per le migrazioni dei PC.

TBLT34MM50CM è coperto dalla garanzia di 2 anni.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente il collegamento a qualsiasi display o dispositivo dati Thunderbolt
- Consente di collegare un laptop ThunderBolt 3 a una docking station e di alimentare contemporaneamente il laptop, con lo stesso cavo
- Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop ThunderBolt 3
- Consente di collegare, ricaricare e sincronizzare i dispositivi USB 3.1 (ad esempio, dispositivi mobili, dischi rigidi portatili e docking station) a un computer dotato di USB 3.1

### Caratteristiche

- Compatibile con dispositivi Thunderbolt, USB e DisplayPort
- Supporta la trasmissione dati a 40 Gbps
- Certificazione Thunderbolt
- Monitor singolo a 5K a 60 Hz o due monitor 4K a 60 Hz
- Docking con singolo cavo con alimentazione contemporanea del laptop
- Consente il collegamento a margherita di 6 dispositivi

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
-----------------	---------------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
--------------	--



	Connettore B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
<hr/>		
Alimentazione		
	Power Delivery	100W
<hr/>		
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Lunghezza cavo	19.7 in [50 cm]
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [12 mm]
	Altezza prodotto	0.3 in [7 mm]
	Peso prodotto	0.7 oz [21 g]
<hr/>		
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.9 in [22.5 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.3 in [8 mm]
	Peso spedizione (confezione)	0.9 oz [26 g]
<hr/>		
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	Cavo USB-C Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) da 50cm
<hr/>		

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

