

50cm Thunderbolt 3 Kabel, 40Gbps, 100W PD, 4K/5K, Thunderbolt Gecertificeerd, Thunderbolt 4/USB 3.2/DisplayPort Compatibel, Zwart

Productcode: TBLT34MM50CM



Met deze Thunderbolt™ 3-kabel (40 Gbps) kunt u elke Thunderbolt 3-poort (USB-C™) aansluiten voor de overdracht van video en data naar uw Thunderbolt, USB- en DisplayPort-apparaten. Bovendien kunt u met de kabel uw apparaten van stroom voorzien, en kunt u tot zes Thunderbolt 3-apparaten aansluiten als onderdeel van een daisy-chainverbinding.

Deze kabel ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 40 Gbps, bij aansluiting op een Thunderbolt 3-apparaat, zodat u foto- en videobestanden kunt overdragen met vier keer de snelheid van een USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabel. U kunt bijvoorbeeld een 4K film in slechts enkele seconden overdragen. Aangesloten op een USB 3.1-apparaat ondersteunt de kabel datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps.


De Thunderbolt 3-kabel is volledig compatibel met al uw USB 3.1 Gen 2 apparaten en kan worden gebruikt voor opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. U kunt ook laptops met USB-C, zoals uw MacBook of Chromebook™ en randapparaten met USB-C, zoals uw draagbare harde schijf en docking station, aansluiten en voeden.

De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz of 5K 60 Hz video. De kabel ondersteunt bovendien DisplayPort 1.2 en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Het is perfect voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

Deze Thunderbolt 3 kabel biedt tot 100 W vermogen voor het opladen van een laptop of als voeding van een scherm, en 15 W voor bus gevoede apparaten zoals een harde-schijfbehuizing.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 geschikte laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 Gb netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops met elkaar verbinden voor pc-migraties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit elk Thunderbolt scherm of data-apparaat aan
- Sluit uw Thunderbolt 3 laptop aan op een docking station, en voed uw laptop tegelijkertijd, met dezelfde kabel
- Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops
- Voor het aansluiten, opladen en synchroniseren van uw USB 3.1 apparaten (bijvoorbeeld mobiele apparaten, draagbare harde schijven en docking stations) met een voor USB 3.1 geschikte computer

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 50cm Passieve Thunderbolt 3 kabel levert constant 40 Gbps en 100W opladen; Sluit een Thunderbolt 4 / 3 / USB-C laptop of iPad Pro (5e generatie en later) aan op een dockingstation of UHD-monitor
- **THUNDERBOLT GECERTIFICEERD:** Intel Thunderbolt gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met Thunderbolt hosts en -apparaten; Ondersteunt tot 5K 60Hz of dual 4K 60Hz
- **HOOGWAARDIG ONTWERP:** Coaxiale kabel met gevlochten afscherming voor betere EMI-bescherming; Robuuste trekontlasting op connectors voor verbeterde duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Voor Thunderbolt 3- of USB-C verbindingen met complete ondersteuning voor 40 Gbps, video en voeding; Uiterst betrouwbaar voor toepassingen met hoge bandbreedte zoals externe PCIe-chassis/opslagschijven en Thunderbolt-netwerkapparaten
- **SPECS:** Lengte: 50cm; Thunderbolt 3 (40 Gbps); 5K 60Hz; 100W PD 3.0; Kabel Buitendiameter: 4.7mm; Kleur: Zwart

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Voeding		
	Power Delivery	100W
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	1.6 ft [0.5 m]
	Lengte product	19.7 in [50.0 cm]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.7 cm]
	Gewicht product	0.7 oz [21.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.2 in [18.3 cm]
	Package Width	3.3 in [8.3 cm]
	Package Height	1.1 in [2.8 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.1 oz [32.0 g]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 0.5m Thunderbolt™ 3 (40 Gbps) USB-C kabel
Garantiebepalingen		

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.