

Cavo Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 USB-C da 0,8m - 40Gbps

Product ID: TBLT34MM80CM



Questo cavo Thunderbolt 3 a Thunderbolt 3 consente di trasmettere video, dati e alimentazione a dispositivi Thunderbolt 3, USB 3.2 e DisplayPort. Grazie alla sua lunghezza di 0,8 metri, il cavo Thunderbolt offre più flessibilità e una maggiore distanza per il collegamento dei dispositivi.

Pienamente compatibile con i dispositivi USB 3.2 Gen 2, questo cavo può essere utilizzato per ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili. È inoltre possibile connettere e alimentare i laptop dotati di porte USB-C, come i MacBook o i Chromebook, nonché le periferiche USB-C, ad esempio una docking station.

Questo cavo USB-C Thunderbolt 3 supporta velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps quando è collegato a un dispositivo Thunderbolt 3, consentendo prestazioni super veloci. Se collegato a un dispositivo USB 3.2, il cavo supporta velocità di trasferimento dei dati pari a 20 Gbps.

Questo cavo supporta due video 4K a 60 Hz o un video 5K a 60 Hz garantendo una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Il cavo Thunderbolt 3 Type-C eroga fino a 100 W di potenza per la ricarica di un computer laptop Thunderbolt 3, consentendo quindi di tenere alimentati i dispositivi senza utilizzare un alimentatore aggiuntivo.

Il cavo permette di collegare più computer laptop con tecnologia USB-C Thunderbolt 3 per le reti peer-to-peer 10GbE ed è perfetto anche per condividere periferiche come stampanti e unità di storage.

Il prodotto TBLT34MM80CM è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Collegamento di dispositivi Thunderbolt 3
- Alimentazione e ricarica di dispositivi Thunderbolt 3
- Ricarica di dispositivi mobili USB 3.2
- Rete peer-to-peer per vari computer laptop Thunderbolt 3

Features

- Cavo con certificazione Thunderbolt per garantire compatibilità e prestazioni Thunderbolt 3 complete
- Velocità di trasferimento dei dati incredibili fino a 40 Gbps in collegamento con dispositivi Thunderbolt 3
- Risoluzione straordinaria con il collegamento a un display 5K o a due monitor UHD 4K
- Supporta funzionalità di docking con un singolo cavo e di contemporanea alimentazione e ricarica del computer laptop
- Configurazione semplificata delle reti peer-to-peer con più computer laptop Thunderbolt 3

Hardware	Warranty	2 Years
	Placcatura connettori	Nickel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Aluminum-Mylar Foil with Braid
Prestazioni	Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Connettore/i	Connettore A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	Connettore B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Lunghezza cavo	31.5 in [8 cm]
	Lunghezza prodotto	31.5 in [8.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.5 in [12.300 mm]
	Altezza prodotto	0.3 in [6.450 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [35.000 g]
Informazioni confezione	Package Length	5.0 in [1.3 cm]
	Package Width	8.6 in [2.2 cm]
	Package Height	0.4 in [10.000 mm]
	Peso spedizione (confezione)	1.6 oz [44.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Cavo Thunderbolt 3 da 0,8 m
----------------------------	--------------------------	-----------------------------

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

