

Câble de Charge USB-A vers USB-C de 4m, Charge et Synchronisation, 3A, USB 2.0, Certifié USB-IF - Cordon de Charge USB

N° de produit: USB2AC4M



Ce câble USB-C™ vers USB-A simplifie le chargement et la synchronisation des appareils mobiles USB Type-C™ à l'aide du port USB-A présent sur votre ordinateur, d'un chargeur mural ou d'un chargeur pour véhicule USB-A standard.

Ce câble non standard de 4 m dispose d'une longueur suffisante pour éliminer les restrictions de distance et rester connecté. Vous pouvez ainsi charger et synchroniser votre appareil mobile USB-C quel que soit votre environnement. Que vous soyez dans une salle de conférence en train de prendre des notes, dans votre chambre d'hôtel à consulter vos e-mails ou en train de lire dans un café, la connexion à votre appareil mobile restera à portée de votre ordinateur ou du chargeur mural.

Ce câble a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques qui garantissent la qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Chargez et synchronisez vos appareils numériques mobiles USB-C

- Chargez vos appareils USB-C à l'aide d'un chargeur mural ou d'un chargeur pour véhicule

Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Offre 4 m de longueur de câble
- Connecteur USB-C pratique et réversible pour un branchement facile
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/26 AWG
Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
Longueur du produit	13.1 ft [4.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [8.0 mm]

Poids du produit 5.2 oz [148.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 5.4 in [13.7 cm]

Largeur du Paquet 5.5 in [13.9 cm]

Hauteur du Paquet 1.2 in [3.0 cm]

Poids brut 5.4 oz [152.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB-C vers usb-a

Informations de
garantie

Warranty 2 ans

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis