

Cavo USB-C a USB-A - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

ID prodotto: USB2AC4M



Questo cavo USB-C™ a USB-A consente di caricare e sincronizzare con facilità i dispositivi mobili USB Type-C™ tramite la porta USB-A del computer o un caricabatteria per auto o da parete USB-A standard.

Il cavo da 4 m non standard offre tutta la lunghezza in più necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia USB-C in quasi tutti gli ambienti. Il collegamento tra il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete viene stabilito con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C

- Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con un caricabatteria per auto o da parete

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Lunghezza cavo: 4 m
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/26 AWG
Lunghezza del cavo	13.1 ft [4 m]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.0 mm]

Peso prodotto 5.2 oz [148.0 g]

Informazioni
confezione

Quantità confezione 1

Lunghezza Confezione 5.4 in [13.7 cm]

Package Width 5.5 in [13.9 cm]

Package Height 1.2 in [3.0 cm]

Peso spedizione
(confezione) 5.4 oz [152.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella
confezione 1 - cavo usb-c a usb-a

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.