

Cavo USB-C a USB-A - M/M - Certificato USB 2.0 da 4m

ID prodotto: USB2AC4M



Questo cavo USB-C™ a USB-A consente di caricare e sincronizzare con facilità i dispositivi mobili USB Type-C™ tramite la porta USB-A del computer o un caricabatteria per auto o da parete USB-A standard.

Il cavo da 4 m non standard offre tutta la lunghezza in più necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia USB-C in quasi tutti gli ambienti. Il collegamento tra il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete viene stabilito con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Il prodotto USB2AC4M di StarTech.com è coperto da una garanzia a vita che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C
- Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con un caricabatteria per auto o da parete

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Lunghezza cavo: 4 m
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/26 AWG
Lunghezza cavo	13.1 ft [4 m]
Lunghezza prodotto	13.1 ft [4 m]
Peso prodotto	5.2 oz [148 g]

Informazioni confezione



Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	0.7 in [19 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.6 oz [158 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	cavo usb-c a usb-a
-----------------------------	--------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

