

1m Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K, Thunderbolt Gecertificeerd,
Thunderbolt 4/USB 3.2/DisplayPort Compatibel, Wit

Productcode: TBLT3MM1M



Met deze Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) kabel kunt u elke Thunderbolt 3 poort (USB-C™) poort aansluiten voor video en data naar uw Thunderbolt, USB- en DisplayPort-apparaten. Bovendien kunt u met de kabel uw apparaten van stroom voorzien, en kunt u tot zes Thunderbolt 3 apparaten aansluiten als onderdeel van een daisy-chain-verbinding.

Deze kabel ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 20 Gbps, bij aansluiting op een Thunderbolt 3-apparaat, zodat u foto- en videobestanden kunt overdragen met twee keer de snelheid van een USB 3.1 (10 Gbps) kabel. Zo kunt u een 4K film in minder dan één minuut overdragen. Aangesloten op een USB 3.1-apparaat ondersteunt de kabel datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps.

De Thunderbolt 3-kabel is volledig compatibel met al uw USB 3.1 Gen 2 apparaten en kan worden gebruikt voor opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. U kunt ook laptops met USB-C, zoals uw MacBook of Chromebook™ en randapparaten met USB-C, zoals uw draagbare harde schijf en docking station, aansluiten en voeden.

Deze Thunderbolt 3 kabel biedt tot 60 W vermogen voor het opladen van een laptop of als voeding van een scherm, en 15 W voor bus gevoede apparaten zoals een harde-schijfbehuizing.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 geschikte laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 Gb netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops met elkaar verbinden voor pc-migraties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit elk Thunderbolt scherm of data-apparaat aan
- Sluit uw Thunderbolt 3 laptop aan op een docking station, en voed uw laptop tegelijkertijd, met dezelfde kabel
- Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops
- Voor het aansluiten, opladen en synchroniseren van uw USB 3.1 apparaten (bijvoorbeeld mobiele apparaten, draagbare harde schijven en docking stations) met een voor USB 3.1 geschikte computer

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 1m Passieve Thunderbolt 3 kabel levert constant 20 Gbps en 100W opladen; Sluit een Thunderbolt 4 / 3 / USB-C laptop of iPad Pro (5e generatie en later) aan op een dockingstation of UHD-monitor
- **THUNDERBOLT GECERTIFICEERD:** Intel Thunderbolt gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met Thunderbolt hosts en -apparaten; Ondersteunt tot 4K 60Hz
- **HOOGWAARDIG ONTWERP:** Coaxiale kabel met gevlochten afscherming voor betere EMI-bescherming; Robuuste trekontlasting op connectors voor verbeterde duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Voor Thunderbolt 3- of USB-C verbindingen met complete ondersteuning voor 20 Gbps, video en voeding; Uiterst betrouwbaar voor toepassingen met hoge bandbreedte zoals externe PCIe-chassis/opslagschijven en Thunderbolt-netwerkapparaten
- **SPECS:** Lengte: 1m; Thunderbolt 3 (20 Gbps); 4K 60Hz; 100W PD 3.0; Kabel Buitendiameter: 4.7mm; Kleur: Zwart

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties

	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connector(en)	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Voeding	Power Delivery	100W
Fysieke eigenschappen	Kleur	Zwart
	Kabellengte	3.3 ft [1 m]
	Lengte product	3.3 ft [1.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
	Gewicht product	1.6 oz [45.0 g]
Verpakkingsinformatie	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.1 in [18.1 cm]
	Package Width	3.2 in [8.2 cm]
	Package Height	1.0 in [2.5 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.8 oz [52.0 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - 1m Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) USB-C kabel

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.