

## Cable Adaptador de 0,5m USB-C a USB-A - USB 2.0 USB Tipo C

ID del Producto: USB2AC50CM



Este cable USB-C™ a USB-A facilita la carga y sincronización de dispositivos móviles USB Type-C™, mediante el uso del puerto USB-A de su computador o un cargador convencional USB-A de pared, de auto o batería de carga.


Este cable no estándar de 0,5m resulta ideal para conexiones de distancia corta y para la carga y sincronización de sus dispositivos móviles USB Type-C™ desde su notebook.

También puede utilizar el cable para cargar sus dispositivos USB-C desde un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga. Resulta ideal para usuarios que se desplazan en auto o que desean reducir el desorden de cables al sincronizar con su notebook.

Reemplace el cable USB-C de carga incluido con su dispositivo o guárdelo como accesorio complementario en la bolsa o mochila de transporte de su notebook u otra bolsa.

El cable USB2AC50CM de StarTech.com está avalado por su garantía de por vida, para una confiabilidad garantizada.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cargue y sincronice sus dispositivos digitales móviles USB-C

- Cargue sus dispositivos USB-C con un cargador USB-A de pared, de auto o una batería de carga

## Características

- Cable de 0,5m de longitud, para conexiones de distancia corta
- Práctico conector USB-C con cara reversible que facilita las conexiones
- Confiabilidad garantizada, con la garantía de por vida de StarTech.com

### Hardware

|                            |                                             |
|----------------------------|---------------------------------------------|
| Política de Garantía       | Lifetime                                    |
| Revestimiento del Conector | Níquel                                      |
| Cable Tipo Jacket          | PVC - Polyvinyl Chloride                    |
| Tipo de Cable Blindado     | Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada |

### Rendimiento

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Tipo y Velocidad | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|------------------|----------------------|

### Conector(es)

|            |                                           |
|------------|-------------------------------------------|
| Conector A | 1 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)     |
| Conector B | 1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

### Requisitos Ambientales

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Temperatura Operativa         | 0°C to 35°C (32°F to 95°F)      |
| Temperatura de Almacenamiento | -10°C to 80°C (14°F to 176°F)   |
| Humedad                       | HR DE 5%-90% (sin condensación) |

### Características Físicas

|                       |           |
|-----------------------|-----------|
| Color                 | Negro     |
| Estilo de Conector    | Recto     |
| Calibre del Conductor | 22/30 AWG |

|                       |                 |
|-----------------------|-----------------|
| Longitud del Cable    | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Longitud del Producto | 1.6 ft [0.5 m]  |
| Ancho del Producto    | 0.6 in [1.5 cm] |
| Altura del Producto   | 0.3 in [0.7 cm] |
| Peso del Producto     | 0.2 oz [6.0 g]  |

---

Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 8.9 in [22.5 cm] |
| Ancho de la Caja            | 4.9 in [12.5 cm] |
| Altura de la Caja           | 0.0 in [0.1 mm]  |
| Peso (de la Caja) del Envío | 0.5 oz [14.0 g]  |

---

Contenido de la Caja

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - cable usb-c a usb-a |
|---------------------|-------------------------|

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.