

Thunderbolt 3 ケーブル 1m 40Gbps 100W USB PD対応

製品ID: TBLT3MM1MA



Thunderbolt 3 ケーブル。Thunderbolt 3ノートパソコンからThunderboltおよびUSB-Cデバイスにビデオとデータを伝送します。

このThunderbolt 3 USB-Cケーブルは、Thunderbolt 3対応デバイスに接続する場合、40Gbpsでデータを転送します。これは4K動画を数秒で伝送し、バックアップを数分で完了できるスピードです。

ビデオ機能は5K/60Hzに対応しており、Thunderboltモニターで驚きの解像度とコントラスト、色深度を実現します。また、Thunderbolt 3ドックで使用する場合は、4Kディスプレイ2台を駆動できるパワーを備えています。

このThunderbolt 3 Type-Cケーブルは最大で100Wの電力でThunderbolt 3ノートパソコンを充電します。別途電源を使用せずに、Thunderbolt 3機器への給電が可能です。

このケーブルで複数のThunderbolt 3 USB-C対応ノートパソコンを繋げ、ピアツーピア10ギガビットイーサネットネットワークを簡単に構成することができます。小規模のワークグループでプリンタやストレージなどの周辺機器を共有する場合に最適です。また、2台のThunderbolt 3ノートパソコンを繋げてデータ移行を行う際にも便利です。

本製品は Thunderbolt認証を取得しています。

認証、レポート、互換性



用途

- ・ Thunderbolt 3 対応機器を接続
- ・ Thunderbolt 3 対応機器の充電と給電
- ・ USB 2.0 モバイル端末の充電

- ・複数のThunderbolt 3 対応ノートパソコンで、ピア・ツー・ピア ネットワークをセットアップ

製品の特長

- ・ Thunderbolt 3 デバイス接続時40Gbpsの驚異的なデータ転送レートに対応
- ・ フル5Kモニターまたは2台の4K Thunderbolt/UHDモニターに接続可能
- ・ 100WのPD機能でThunderbolt 3機器に給電・充電
- ・ Thunderbolt 3 ケーブルで卓越した接続機能を提供
- ・ Thunderbolt 3 ノートパソコン同士でネットワークを構成しプリンタやストレージを共有
- ・ iPad Pro(第5世代以降)に対応。アダプターを追加することなく、Thunderbolt 4 / 3ディスプレイまたはドッキングステーションに接続可能

ハードウェア

保証に関する方針	2 Years
コネクタメッキ	ニッケル
ジャケットケーブル型	ポリ塩化ビニル
ケーブル遮蔽タイプ	2重シールド(編組+アルミ箔)

性能

タイプおよび定格	Thunderbolt 3(40 Gbps)
	USB 2.0(480 Mbps)

コネクタ

コネクタA	1 - Thunderbolt™ 3(USB-C、40 Gbps)[24ピン]
コネクタB	1 - Thunderbolt™ 3(USB-C、40 Gbps)[24ピン]

特記 / 必要条件

注意	このケーブルは、ネイティブDisplayPort 1.2には対応していません。このThunderbolt 3ケーブルを使用してノートパソコンを直接DisplayPortモニタに接続することはできません。 このケーブルをUSB-Cデバイスで使用する場合、最大データ転送速度はUSB 2.0に準じ、毎秒480MBとなります。外付けドライブやドッキングステーション等、USB 3.0(5Gbps)または、USB 3.1(10Gbps)に準拠するUSB Type-Cデバイスには対応していません。
----	--

電源

Power Delivery	100 W
----------------	-------

物理的特徴

色	ブラック
---	------

ケーブル長	1 m [3.3 ft]
製品縦	1.0 m [3.3 ft]
製品横	1.2 cm [0.5 in]
製品高さ	0.6 cm [0.3 in]
製品重量	47.0 g [1.7 oz]

パッケージ情報

パッケージ数量	1
パッケージ縦	22.5 cm [8.9 in]
パッケージ横	12.5 cm [4.9 in]
パッケージ高さ	1.6 cm [0.6 in]
工場出荷時(パッケージ)重量	55.0 g [1.9 oz]

箱に含まれているもの

パッケージ内容	1 – Thunderbolt 3 USB-Cケーブル
---------	-----------------------------

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。