

1 m Thunderbolt 3 USB-C-kabel (40 Gbps) - Thunderbolt- och USB-kompatibel

Produkt ID: TBLT3MM1MA



Denna Thunderbolt 3-kabel gör att du kan leverera video och data till dina Thunderbolt- och USB-C-enheter från en Thunderbolt 3-utrustad bärbar dator.

Överför en 4K-film på några sekunder och färdigställ säkerhetskopior på några minuter med denna Thunderbolt 3 USB-C-kabel, som stöder dataöverföringshastigheter på 40 Gbps när den är ansluten till en Thunderbolt 3-enhet. Du kan föra över foto- och videofiler fyra gånger snabbare än med en USB 3.1-kabel (10 Gbps).

Kabeln stöder video på upp till 5K 60 Hz för enastående upplösning, kontrast och färgdjup med en Thunderbolt-skärm. Eller använd kabeln med en Thunderbolt 3-docka för att driva dubbla 4K-skärmar.

Denna Thunderbolt 3 Type-C-kabel levererar upp till 100 W för laddning av en Thunderbolt 3-utrustad bärbar dator. Den gör att du kan hålla dina Thunderbolt 3-enheter strömförsörjda utan att behöva ytterligare strömförsörjning.

Kabeln är ett enkelt sätt att ansluta flera Thunderbolt 3 USB-C-kapabla bärbara datorer för peer-to-peer 10 GbE-nätverk. Den är perfekt för att skapa mindre arbetsgrupper och dela tillägg som till exempel skrivare och lagring. Du kan dessutom ansluta två bärbara Thunderbolt 3-datorer för enkla PC-migreringar.

TBLT3MM1MA är Thunderbolt-certifierad för garanterad tillförlitlighet och backas upp av en StarTech.coms 2-årsgaranti.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet

Användning

- Anslut dina Thunderbolt 3-enheter
- Strömförsörj och ladda Thunderbolt 3-enheter
- Ladda mobila enheter med USB 2.0
- Skapa peer-to-peer-nätverk för flera bärbara Thunderbolt 3-datorer

Funktioner

- Upplev otroliga dataöverföringshastigheter på upp till 40 Gbps vid anslutning till Thunderbolt 3-enheter
- Anslut till en full 5K- eller två 4K Thunderbolt- eller Ultra HD-monitorer
- Ladda och strömförsörj dina Thunderbolt 3-enheter med 100 W strömförsörjning
- Tillhandahåll överlägsna anslutningar med en Thunderbolt-certifierad Thunderbolt 3 kabel
- Nätverka enkelt Thunderbolt 3-utrustade bärbara datorer och dela skrivare och lagring

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Kontaktplätering	Nickel
Kabelmanteltyp	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelskärmning	Aluminiummylarfolie med flätning

Prestanda

Typ och hastighet	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Kontakt(er)

Connector A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connector B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Särskilda anmärkningar/krav

Obs.	Kabeln stöder inte inbyggd DisplayPort 1.2. Du kan ansluta din bärbara dator direkt till en
------	---



DisplayPort-skärm med hjälp av denna Thunderbolt 3-kabel.

Vid användningen av denna kabel med en USB-C-enhet stödjer kabeln USB 2.0-dataöverföringshastigheter på upp till 480 Mbit/s. Denna kabel är inte kompatibel med USB 3.0 (5 Gbps) eller USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C-enheter som externa hårddiskar, dockningsstationer etc.

Ström

Power Delivery	100W
----------------	------

Utseende

Färg	Svart
Kabellängd	39.4 in [100 cm]
Produktlängd	39.4 in [100.0 cm]
Produktbredd	0.5 in [12.4 mm]
Produkt höjd	0.3 in [6.5 mm]
Produktvikt	1.7 oz [47.0 g]

Förpackning

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.6 in [16.0 mm]
Fraktvikt (förpackning)	1.9 oz [55.0 g]

Vad det är i lådan

Ingår i paketet	Thunderbolt 3 USB-C-kabel
-----------------	---------------------------

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.

