

1m USB 2.0 links gewinkelt auf iPhone / iPad und iPod Ladekabel

Produkt-ID: USB2ADC1MUL



Das Apple® (30-polig) Dock-Anschluss-auf-linksgewinkeltes USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (1 m) USB2ADC1MUL ist eine einfache und zuverlässige Lösung zum Anschließen von iOS-fähigen mobilen Digitalgeräten an Ihren Computer zum Synchronisieren oder Laden.

Der linksgewinkelte USB-Anschluss ermöglicht den Anschluss in engen Bereichen, während der speziell von StarTech.com entwickelte gestufte Apple Dock-Anschluss mit dem iPhone, iPod oder iPad verbunden wird, selbst wenn diese sich in ihren Schutzhüllen befinden. So muss die Schutzhülle nicht für jeden Ladevorgang entfernt werden.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 1 m langes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-rechtsgewinkeltes-USB-Kabel (USB2ADC1MUR), das genauso praktisch ist wie dieses linksgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen an einen PC oder Mac® oder ein USB-Wand-/Fahrzeugladegerät in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
- Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®

Merkmale

- 1x Gestufter Apple® Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x linksgewinkelter USB-Anschluss
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
- Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen	Lifetime
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A	USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	Apple Dock-Anschluss (30-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Drahtstärke	22/30 AWG
Kabellänge	39.4 in [100 cm]
Produktlänge	39.4 in [100 cm]
Produktbreite	1.1 in [28 mm]
Produkthöhe	0.3 in [8.5 mm]

Produktgewicht 1.1 oz [30 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.3 in [21 cm]

Package Width 3.5 in [90 mm]

Package Height 1.2 in [30 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 2.1 oz [59 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 m Apple® Dock-Anschluss-auf-linksgewinkeltes USB-Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

