

Câble Thunderbolt 3 Passif de 1 m, 20 Gbps, 100W PD, Vidéo 4K, Câble Thunderbolt, Compatible avec USB4/DP Alt Mode, Thunderbolt 4, USB 3.2/Type-C

N° de produit: TBLT3MM1MW



Ce câble Thunderbolt™ 3 vous permet de vous connecter à n'importe quel port Thunderbolt 3 (USB-C™) pour transmettre des vidéos et des données à vos appareils Thunderbolt, USB et DisplayPort. De plus, le câble vous permet également de charger vos appareils et vous pouvez brancher jusqu'à 6 appareils Thunderbolt 3 dans une installation en série.

Ce câble prend en charge une vitesse de transfert de 20 Gb/s lorsqu'il est connecté à un appareil Thunderbolt 3, vous permettant ainsi de transférer des fichiers photo et vidéo deux fois plus rapidement qu'avec un câble USB 3.1 (10 Gb/s). Par exemple, vous pouvez transférer un film 4K en moins d'une minute. Lorsqu'il est connecté à un appareil USB 3.1, le câble prend en charge une vitesse de transfert de 10 Gb/s.

Le câble Thunderbolt 3 USB-C est parfaitement compatible avec l'ensemble de vos appareils USB 3.1 Gen 2 et peut être utilisé pour charger et synchroniser vos appareils mobiles. Vous pouvez également connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, comme votre MacBook Pro ou votre Chromebook™, et des périphériques USB-C, comme votre disque dur portable et votre station d'accueil.

Ce câble prend en charge les vidéos Full 4K à 60 Hz et la norme DisplayPort 1.2. Il est également compatible avec les écrans DisplayPort existants. Il est parfait pour connecter votre station d'accueil ou votre ordinateur portable à un écran et bénéficier d'une résolution, d'un contraste et d'une profondeur des couleurs remarquables pour des détails exceptionnels.

Ce câble Thunderbolt 3 fournit jusqu'à 100 W d'alimentation pour charger votre ordinateur portable ou alimenter un écran, et 15 W pour les appareils alimentés par bus comme les boîtiers de disque dur.

Ce câble vous offre un moyen simple de lier plusieurs ordinateurs portables équipés de la technologie Thunderbolt 3 pour une gestion de réseau de 10 GbE en peer-to-peer. Il est parfait pour configurer de petits groupes de travail et pour partager les périphériques (de stockage, imprimantes, etc.). Vous

pouvez également connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 3 entre eux, pour assurer la migration des données.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Connectez-vous à n'importe quel écran ou appareil de données Thunderbolt
- Connectez votre ordinateur portable Thunderbolt 3 à une station d'accueil et alimentez votre ordinateur portable en même temps, avec le même câble
- Établissez un réseau pair à pair pour plusieurs ordinateurs portables Thunderbolt 3
- Connectez, chargez et synchronisez vos appareils USB 3.1 (par exemple, appareils mobiles, disques durs portables et stations d'accueil) avec un ordinateur compatible USB 3.1

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble passif TB3 de 1 m offre un débit constant de 20 Gbps et une charge de 100 W; Connectez un ordinateur portable Thunderbolt 4/3/USB-C, ou un iPad Pro (5e génération et ultérieur) à une station d'accueil ou à un moniteur UHD
- **CERTIFIÉ THUNDERBOLT** : Certifié Intel Thunderbolt pour une compatibilité garantie avec les hôtes et les périphériques Thunderbolt; Prend en charge jusqu'à 4K 60Hz
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Fil coaxial avec blindage en alliage tressé pour une meilleure protection contre les interférences électromagnétiques; Connecteurs avec serre-câble robustes pour une meilleure durabilité
- **APPLICATIONS** : Faciliter une connexion TB3/USB-C supportant l'intégralité des 20Gbps; Idéal pour des performances fiables dans les applications à large bande passante telles que les châssis/disque de stockage PCIe et les périphériques de mise en réseau
- **CARACTÉRISTIQUES** : 1 m; Thunderbolt 3 (20 Gbps); 4K 60Hz; 100 W PD 3.0; Diamètre extérieur du câble : 4,7 mm; Couleur : blanc

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
---------------	---------------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Connecteur B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	1.5 in [3.9 cm]
Poids du produit	1.5 oz [42.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.2 cm]
Package Width	3.4 in [8.7 cm]
Package Height	0.9 in [2.2 cm]
Poids brut	1.8 oz [52.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble thunderbolt 3
-----------------------	-------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis