

Apple 30-pins Dockconnector-naar-linkshoekige-USB-kabel 1 m voor iPhone / iPod / iPad met getrapte connector

Productcode: USB2ADC1MUL



De USB2ADC1MUL Apple® (30-pins) Dock naar Haakse USB Kabel (naar links) voor iPhone®, iPod® en iPhone® (1m) biedt een eenvoudige en betrouwbare oplossing voor het aansluiten van iOS-compatibele mobiele digitale apparaten op uw computer, voor synchroniseren of opladen.

De haakse USB-aansluiting naar links maakt een verbinding in krappe ruimtes mogelijk en de door StarTech.com ontworpen getrapte Apple Dock Connector kan worden aangesloten op uw iPhone, iPod of iPad, zelfs in een beschermhoes, zodat u deze voor het opladen niet iedere keer hoeft te verwijderen.

Deze duurzame kabel is compatibel met Apple MFi-normen.

Als alternatief biedt StarTech.com ook een 1 m Apple® 30-pins dockconnector-naar-rechtshoekige-USB-kabel (USB2ADC1MUR), die hetzelfde gemak biedt als deze linkshoekige kabel, maar waarmee u verbinding kunt maken met uw pc of Mac®-computer of uw USB-wand-/voertuiglader vanaf de tegenovergestelde richting.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Laad uw Apple®-apparaten op vanaf een computer of USB-oplader (voor in het stopcontact of in de

auto)

- Vervang een beschadigde of kwijtgeraakte USB-kabel van uw iPhone®/iPod®/iPad®

## Eigenschappen

- 1x Getrapte Apple® (30-pins) dockconnector
- 1x haakse USB-connector naar links
- Hoogwaardige connectoren, geschikt voor het herhaaldelijk aansluiten/loskoppelen op/van uw iPhone®, iPod® of iPad®
- Compatibel met alle bestaande Apple® (30-pins) dock-aansluitingen
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming
- Ondersteunt USB-overdrachtsnelheden tot 480 Mbit/s

### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

### Connector(en)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connector B | 1 - Apple (30-polige) dockconnector |

### Fysieke eigenschappen

|                 |                        |
|-----------------|------------------------|
| Kleur           | Wit                    |
| Stijl connector | Recht naar haaks links |
| Draaddikte      | 22/30 AWG              |
| Kabellengte     | 3.3 ft [1 m]           |
| Lengte product  | 3.3 ft [1.0 m]         |
| Breedte product | 1.1 in [2.8 cm]        |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Hoogte product  | 0.3 in [8.5 mm] |
| Gewicht product | 1.1 oz [30.0 g] |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 8.3 in [21.0 cm] |
| Package Width            | 3.5 in [9.0 cm]  |
| Package Height           | 1.2 in [3.0 cm]  |
| Verzendgewicht (verpakt) | 2.1 oz [59.0 g]  |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                                |
|-------------|------------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 1m Apple® Dock naar Haakse USB Kabel Links |
|-------------|------------------------------------------------|

---

Garantiebepalingen

|          |            |
|----------|------------|
| Warranty | Levenslang |
|----------|------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.