

USB iPhone / iPad und iPod Ladekabel links gewinkelt 2m - USB auf Apple Dock
Datenkabel - Weiß

Produkt-ID: USB2ADC2ML



Das USB-Kabel für iPhone®, iPod® und iPad® (2 m) USB2ADC2ML hat einen linksgewinkelten Apple® (30-polig) Dock-Verbindungsstecker, der das Kabel auf eine Weise positioniert, die Ihnen einfachen Zugriff auf Ihr iOS-fähiges mobiles Digitalgerät im Hoch- als auch im Querformat und sogar während des Aufladens ermöglicht.

Das längere USB-auf-iPhone-Kabeldesign bietet 2 Meter Kabellänge zur Überwindung von Entfernungsbeschränkungen bei Bereitstellung voller Ladeleistung.

Außerdem bietet das USB-auf-iPhone Kabel einen einzigartig konstruierten, gestuften, von StarTech.com entworfenen Apple Dock-Anschluss. Im Gegensatz zu einem regulären Anschluss lässt sich der exklusive gestufte Anschluss auch dann in ein iPhone, einen iPod oder iPad einstecken, wenn diese sich in einer Schutzhülle befinden. So müssen Sie das Gerät nicht ständig aus der Hülle nehmen, um es zu laden/synchronisieren.

Dieses strapazierfähige Kabel entspricht den Apple MFi-Standards und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert, um eine zuverlässige Leistung sicherzustellen.

Als Alternative bietet StarTech.com auch ein 2 m langes, rechtsgewinkeltes Apple®-30-Pol-Dock-Anschluss-auf-USB-Kabel (USB2ADC2MR), das genauso praktisch ist wie dieses linksgewinkelte Kabel, aber ein Anschließen von iPhone, iPod oder iPad in entgegengesetzter Richtung ermöglicht.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Texten, arbeiten oder spielen Sie auf Ihrem iPhone®/iPad®/iPod®, ohne dass das Kabel im Weg ist, sogar während des Aufladens
- Laden Sie Ihre Apple®-Geräte mit einem Computer, einem USB-Netzladekabel oder einem USB-Kfz-Ladekabel
- Ersetzen Sie ein beschädigtes oder verlegtes USB-Kabel für Ihr iPhone®/iPod®/iPad®

Merkmale

- 1x Linksgewinkelte, gestufter Apple Dock-Anschluss (30-polig)
- 1x USB 'A'-Stecker
- Hochwertiges 0,25 mm²-Kabel
- Bietet 2 m Kabellänge
- Hochwertige Anschlüsse für wiederholtes Anschließen/Trennen an/von iPhone®, iPod® oder iPad®
- Kompatibel mit allen vorhandenen Kabelanschlüssen der Apple®-Dockingstation (30-polig)
- Aluminium-Mylar-Folie mit geflochtener Abschirmung
- Unterstützt High Speed USB-Datenübertragungsraten bis zu 480 MBit/s

Hardware

Garantiebestimmungen Lifetime

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der Kabelummantelung PVC - Polyvinyl Chloride

Typ der Kabelabschirmung Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

Steckverbinder

Steckverbinder A 1 - USB 2.0 Typ-A (4 pin, 480Mbit/s)

Steckverbinder B 1 - Apple Dock-Anschluss (30-polig)

Physische Eigenschaften

Farbe	Weiß
Steckverbinderart	Gerade auf linksgewinkelt
Drahtstärke	24 AWG
Kabellänge	6.6 ft [2 m]
Produktlänge	6.6 ft [2.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 cm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 cm]
Produktgewicht	1.7 oz [48.0 g]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	8.0 in [20.2 cm]
Paketbreite	6.0 in [15.2 cm]
Pakethöhe	0.9 in [2.2 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.4 oz [95.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - 2 m USB-linksgewinkeltes Kabel für iPhone®/iPod®/iPad®
--------------------	--

Garantieinformationen

Warranty	Lifetime
----------	----------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.