

2m Thunderbolt 3 Kabel, 20Gbps, 100W PD, 4K, Thunderbolt Gecertificeerd,
Thunderbolt 4/USB 3.2/DisplayPort Compatibel, Zwart

Productcode: TBLT3MM2M



Met deze Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) kabel kunt u elke Thunderbolt 3 poort (USB-C™) aansluiten voor video en data naar uw Thunderbolt, USB- en DisplayPort-apparaten. Bovendien kunt u met de kabel uw apparaten van stroom voorzien, en kunt u tot zes Thunderbolt 3 apparaten aansluiten als onderdeel van een daisy-chain-verbinding.

Deze kabel ondersteunt datatransmissiesnelheden tot 20 Gbps, bij aansluiting op een Thunderbolt 3 apparaat, zodat u foto- en videobestanden kunt overdragen met twee keer de snelheid van een USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) kabel. Zo kunt u een 4K film in minder dan één minuut overdragen. Aangesloten op een USB 3.1 apparaat ondersteunt de kabel datatransmissiesnelheden tot 10 Gbps.


De kabel ondersteunt volledige 4K 60 Hz video en DisplayPort 1.2, en is compatibel met bestaande DisplayPort-schermen. Het is perfect voor het aansluiten van uw docking station of laptop op een scherm met verbazingwekkende resolutie, contrast en kleurdiepte voor geweldige details.

De Thunderbolt 3-kabel is volledig compatibel met al uw USB 3.1 (5Gbps) apparaten en kan worden gebruikt voor opladen en synchroniseren van uw mobiele apparaten. U kunt ook laptops met USB-C, zoals uw MacBook of Chromebook™ en randapparaten met USB-C, zoals uw draagbare harde schijf en docking station, aansluiten en voeden.

Deze Thunderbolt 3 kabel biedt tot 60 W vermogen voor het opladen van een laptop of als voeding van een scherm, en 15 W voor via de bus gevoede apparaten zoals een harde-schijfbehuizing.

De kabel biedt u een eenvoudige manier om meerdere, voor Thunderbolt 3 geschikte laptops te overbruggen voor peer-to-peer 10 Gb netwerken. Het is perfect voor het configureren van kleine werkgroepen en het delen van randapparaten zoals printers en opslag. U kunt ook twee Thunderbolt 3 laptops met elkaar verbinden voor pc-migraties.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

- Sluit elk Thunderbolt scherm of data-apparaat aan
- Sluit uw Thunderbolt 3 laptop aan op een docking station, en voed uw laptop tegelijkertijd, met dezelfde kabel
- Zet peer-to-peer netwerken op voor meerdere Thunderbolt 3 laptops
- Verbind, laad en synchroniseer uw USB 3.0 of 3.1 apparaten (bijvoorbeeld mobiele apparaten, draagbare harde schijven en docking stations) met een voor USB 3.0 of 3.1 geschikte computer, met dataoverdrachtsnelheden tot 5 Gbps

Eigenschappen

- **HIGH PERFORMANCE:** 2m Passieve Thunderbolt 3 kabel levert constant 20 Gbps en 100W opladen; Sluit een Thunderbolt 4 / 3 / USB-C laptop of iPad Pro (5e generatie en later) aan op een dockingstation of UHD-monitor
- **THUNDERBOLT GECERTIFICEERD:** Intel Thunderbolt gecertificeerd voor gegarandeerde compatibiliteit met Thunderbolt hosts en -apparaten; Ondersteunt tot 4K 60Hz
- **HOOGWAARDIG ONTWERP:** Coaxiale kabel met gevlochten afscherming voor betere EMI-bescherming; Robuuste trekontlasting op connectors voor verbeterde duurzaamheid
- **TOEPASSINGEN:** Voor langere Thunderbolt 3- of USB-C verbindingen met complete ondersteuning voor 20 Gbps, video en voeding; Uiterst betrouwbaar voor toepassingen met hoge bandbreedte zoals externe PCIe-chassis/opslagschijven en Thunderbolt-netwerkapparaten
- **SPECS:** Lengte: 2m; Thunderbolt 3 (20 Gbps); 4K 60Hz; 100W PD 3.0; Kabel Buitendiameter: 4.7mm; Kleur: Zwart

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride

	Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Prestaties		
	Type en snelheid	Thunderbolt 3 - 20 Gbit/s
Connector(en)		
	Connector A	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
	Connector B	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (20Gbps)
Voeding		
	Power Delivery	100W
	Uitgangsstroom	5 A
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0 - 50° C
	Opslagtemperatuur	-20 - 85° C
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Kabellengte	6.6 ft [2 m]
	Lengte product	6.6 ft [2.0 m]
	Breedte product	0.5 in [1.2 cm]
	Hoogte product	0.3 in [0.6 cm]
	Gewicht product	3.0 oz [85.0 g]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	7.2 in [18.2 cm]
	Package Width	4.9 in [12.5 cm]
	Package Height	0.9 in [2.4 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.2 oz [90.0 g]

Wat wordt er
meegeleverd

Meegeleverd

1 - 2m Thunderbolt™ 3 (20 Gbps) USB-C kabel

Garantiebepalinge
n

Warranty

2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.