

Cavo Thunderbolt 3 USB-C (40Gb/s) da 2m - Compatibile con Thunderbolt e USB

ID prodotto: TBLT3MM2MA



Questo cavo Thunderbolt 3 consente di trasmettere video e dati ai dispositivi Thunderbolt e USB-C da un computer laptop Thunderbolt 3. Questo cavo Thunderbolt 3 USB-C consente di trasferire un film 4K in pochi secondi e di completare le operazioni di backup nel giro di minuti, grazie al supporto di velocità di trasferimento dei dati fino a 40 Gbps in collegamento a un dispositivo Thunderbolt 3. È possibile trasferire file di foto e video a una velocità quattro volte maggiore rispetto a quella di un cavo USB 3.1 (10 Gbps). Il cavo supporta la tecnologia video 5K a 60 Hz per una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore straordinari con un monitor Thunderbolt. Può essere utilizzato anche con una dock Thunderbolt 3 che supporta due display 4K. Il cavo Thunderbolt 3 Type-C fornisce alimentazione fino a 100 W per la ricarica di un computer laptop Thunderbolt 3. Consente di tenere alimentati i dispositivi Thunderbolt 3 senza bisogno di un alimentatore aggiuntivo. Il cavo offre la possibilità di collegare in modo semplice più computer laptop con tecnologia Thunderbolt 3 USB-C per le reti peer-to-peer 10GbE. È perfetto per la configurazione di piccoli gruppi di lavoro e la condivisione di periferiche come stampanti e unità di archiviazione. Consente inoltre di collegare due computer laptop Thunderbolt 3 per la migrazione facile dei PC.

Il prodotto TBLT3MM2MA è dotato di certificazione Thunderbolt che ne attesta l'affidabilità ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Collegamento di dispositivi Thunderbolt 3
- Alimentazione e ricarica di dispositivi Thunderbolt 3

- Ricarica di dispositivi mobili USB 2.0
- Consente di allestire collegamenti di rete peer-to-peer per più laptop Thunderbolt 3

Caratteristiche

- Velocità di trasferimento dei dati incredibili fino a 40 Gbps in collegamento con dispositivi Thunderbolt 3
- Collegamento a monitor 5K o a due monitor 4K Thunderbolt o Ultra HD
- Ricarica e alimentazione di dispositivi Thunderbolt 3 con 100 W di potenza erogata con tecnologia Power Delivery
- Collegamenti di qualità superiore grazie a un cavo dotato di certificazione Thunderbolt 3
- Collegamento in rete di computer laptop Thunderbolt 3 e condivisione di stampanti e dispositivi di archiviazione

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 2.0 - 480 Mbit/s

Connettore/i

Connettore A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
Connettore B	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)

Note/requisiti speciali

Nota	Questo cavo non supporta nativamente DisplayPort 1.2. Non è possibile collegare direttamente il computer laptop a un monitor DisplayPort con questo cavo Thunderbolt 3.
	Se utilizzato con un dispositivo USB-C, questo cavo



supporta velocità di trasferimento dei dati USB 2.0 fino a 480 Mbit/s. Il cavo non è compatibile con dispositivi USB 3.0 (5 Gbps) o USB 3.1 (10 Gbps) USB Type-C come unità esterne, docking station e così via.

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Altezza prodotto	0.0 in [0.0 mm]
Peso prodotto	3.0 oz [86.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.7 in [19.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	3.3 oz [94.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	Cavo Thunderbolt 3 USB-C
--------------------------	--------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

