

## 3 m dockconnector-naar-USB-kabel voor ASUS Transformer Pad en Eee Pad Transformer / Slider

Productcode: USB2ASDC3M



De 3 m USB2ASDC3M ASUS-transformator-USB-kabel heeft één 'A' mannelijke USB-connector en één (40-polige) ASUS mannelijke connector, waardoor u uw ASUS Eee Pad Transformer (TF101, Prime etc.), ASUS Transformer Pad (Infinity etc.) of ASUS Eee Pad Slider gemakkelijk op een voor USB geschikte computer kunt aansluiten.

Deze 3 meter lange USB-kabel voor ASUS tablets is twee keer zo lang als de standaard meegeleverde kabel, zodat u uw ASUS Pad op een grotere afstand van uw pc of Mac® computer kunt aansluiten voor datatransmissie of van een beschikbare voeding voor opladen.

Voor uw gemak kunt u deze veelzijdige ASUS tablet-kabel, terwijl u werkt, aansluiten op een USB-computerpoort voor datatransmissie. Or u kunt de kabel aansluiten op de USB-voedingsadapter, die bij uw ASUS Pad werd geleverd, voor het eenvoudig opladen vanaf een aanwezige (wand)contactdoos

Deze ASUS transformator-USB-kabel wordt gedekt door onze levenslange garantie en is ontworpen en gebouwd voor maximale duurzaamheid, en dus een betrouwbare vervanging voor beschadigde of verkeerde data-/opladekabels.

## Certificaties, rapporten en compatibiliteit



## Toepassingen

- Voor de datatransmissie tussen ASUS Transformer of Slider en uw pc or Mac® computer of laptop
- Laad uw tablet met de USB-wandlader die bij de aankoop van uw Asus Pad wordt meegeleverd
- Reserve-/vervangende kabel voor uw ASUS Eee Pad Transformer/Slider en ASUS Pad Transformer

## Eigenschappen

- 1x USB 'A' mannetje
- 1 ASUS (40-polige) dockconnector
- 3 meter lange kabel
- Aluminum-Mylar folie met gevlochten afscherming

---

### Hardware

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Garantiebeleid     | Lifetime                             |
| Connectormateriaal | Nikkel                               |
| Type kabelmantel   | PVC - Polyvinyl Chloride             |
| Kabelafscherming   | Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk |

---

### Connector(en)

|             |                                     |
|-------------|-------------------------------------|
| Connector A | 1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connector B | 1 - ASUS (40-polige) connector      |

---

### Fysieke eigenschappen

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Kleur           | Zwart           |
| Stijl connector | Recht           |
| Draaddikte      | 30/32 AWG       |
| Kabellengte     | 9.8 ft [3 m]    |
| Lengte product  | 9.8 ft [3 m]    |
| Breedte product | 0.9 in [2.3 cm] |

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| Hoogte product  | 0.3 in [0.7 cm] |
| Gewicht product | 1.7 oz [48 g]   |

---

Verpakkingsinformatie

|                          |                  |
|--------------------------|------------------|
| Verpakkingsaantal        | 1                |
| Lengte Verpakking        | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width            | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height           | 0.5 in [12 mm]   |
| Verzendgewicht (verpakt) | 1.9 oz [53 g]    |

---

Wat wordt er meegeleverd

|             |                                           |
|-------------|-------------------------------------------|
| Meegeleverd | 1 - 3 m USB-naar-Asus-dockconnector Kabel |
|-------------|-------------------------------------------|

---

\* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.