

Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 1 m Nero

ID prodotto: USB2AUB2RA1M



Il cavo Micro-USB è dotato di due connettori angolari destri per collegare le porte difficili da raggiungere e prevenire i danni a cavi e porte. Il cavo è ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per collegare le periferiche difficili da connettere usando un connettore retto.

Consente il collegamento alle porte difficili da raggiungere

I connettori angolari destri consentono di collegarsi a porte inaccessibili o difficili da raggiungere. Il prodotto è ideale per i dispositivi mobili da utilizzare in auto o per collegare dischi rigidi portatili o altri dispositivi Micro-USB 2.0 a un computer per installazioni specifiche.

I connettori angolati prevengono la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi di collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 2.0

Consente di sostituire il cavo fornito con un dispositivo mobile dotato di porta Micro USB o agire come ricambio da viaggio per utilizzare un dispositivo portatile anche fuori dall'ufficio.

Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili

Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare destro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del cavo.

USB2AUB2RA1M da 1 metro è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Consente di collegare dispositivi Micro-USB 2.0, come ad esempio dischi rigidi esterni, a un PC o laptop

Caratteristiche

- Consente di collegare un dispositivo al computer o al caricatore anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Consente di posizionare i dispositivi USB 2.0 nell'area di lavoro in base alle esigenze
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

Hardware

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Norme di garanzia | Lifetime |
| Placcatura connettori | Nichel |
| Tipo guaina cavo | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Tipo schermatura cavo | Foglio di alluminio mylar con treccia |

Prestazioni

| | |
|-----------------|----------------------|
| Tipo e velocità | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|-----------------|----------------------|

Connettore/i

| | |
|--------------|-------------------------------------|
| Connettore A | 1 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |
| Connettore B | 1 - USB micro-B (5 pin) |

Ambientale

| | |
|-------------------------|-------------------------------|
| Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
|-------------------------|-------------------------------|

Temperatura di conservazione -10°C to 30°C (14°F to 86°F)

Umidità 30%-75% RH

Caratteristiche fisiche

| | |
|--------------------|-------------------|
| Colore | Nero |
| Stile connettori | Angolare destro |
| Diametro filo | 24/30 AWG |
| Lunghezza del cavo | 3.3 ft [1 m] |
| Lunghezza prodotto | 35.8 in [91.0 cm] |
| Larghezza prodotto | 0.6 in [1.5 cm] |
| Altezza prodotto | 0.2 in [0.6 cm] |
| Peso prodotto | 0.8 oz [24.0 g] |

Informazioni confezione

| | |
|------------------------------|------------------|
| Quantità confezione | 1 |
| Lunghezza Confezione | 5.9 in [14.9 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.4 cm] |
| Package Height | 0.6 in [1.4 cm] |
| Peso spedizione (confezione) | 1.1 oz [30.0 g] |

Contenuto della confezione

| | |
|--------------------------|---|
| Incluso nella confezione | 1 - Cavo Micro-USB 2.0 con angolare destro di 1 m |
|--------------------------|---|

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.