

1 m Thunderbolt 4 Kabel - 40Gbit/s - 100W PD - 4K/8K Video - Intel-zertifiziert - Kompatibel mit USB4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB C/DisplayPort - TB4/TB3/USB4/USB C Monitorkabel - USB C Kabel

Produkt-ID: TBLT4MM1M



Dieses Thunderbolt™ 4 (40 Gbit/s) Kabel ermöglicht Thunderbolt 4 Signale über USB Typ-C Anschlüsse. Es liefert Video, Daten und bis zu 100 W Power Delivery für Thunderbolt, USB und DisplayPort Geräte.

Dieses Kabel unterstützt eine Datenübertragung von 40 Gbit/s, wenn es an eine Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 oder USB4 kompatible Quelle und ein entsprechendes Gerät angeschlossen ist. Es ist in der Lage, Foto- und Videodateien viermal schneller zu übertragen als Standard USB 3.2 gen 2 (10 Gbit/s) Kabel.

Das Thunderbolt 4 Kabel ist mit allen USB Typ-C Geräten kompatibel und kann zum Laden und Synchronisieren von mobilen Geräten verwendet werden. Darüber hinaus kann dieses Kabel für den Anschluss und die Stromversorgung von USB-C Notebooks, wie z.B. MacBook® und Chromebook™, und USB-C Peripheriegeräten, wie z.B. tragbaren Festplatten und Dockingstationen, verwendet werden.

Das Kabel unterstützt Full-8K 60Hz Video und DisplayPort 1.4a und ist kompatibel mit DisplayPort Bildschirmen. Verwenden Sie es, um eine Dockingstation an ein Laptop oder ein Notebook an einen Monitor anzuschließen.

Dieses Thunderbolt 4 Kabel liefert bis zu 100 W Power Delivery, um ein Notebook zu laden oder einen Bildschirm zu betreiben, und 15 W für busbetriebene Geräte wie Festplattengehäuse.

Das Kabel kann für die Verkettung von bis zu 6 Thunderbolt 4 fähigen Geräten, wie z. B. Notebooks für Peer-to-Peer 10GbE Netzwerke, verwendet werden. Verbinden Sie außerdem zwei Thunderbolt 4 Notebooks, um Daten zu übertragen/migrieren.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

### Merkmale

- HOHE LEISTUNG: 1 m Thunderbolt 4 Kabel unterstützt 40 Gbit/s, 8K Video und 100W Power; USB Typ-C zu Typ-C Stecker bieten universelle Kompatibilität mit Thunderbolt 3 & 4, USB4, und anderen USB-C Geräten
- THUNDERBOLT ZERTIFIZIERT: Intel Thunderbolt-zertifiziert für garantierte Kompatibilität mit Thunderbolt-Hosts und Geräten; DisplayPort 1.4a mit DSC bietet bis zu 8K 60Hz oder Dual 4K 60Hz; Kompatibel mit PCIe Express 3.0 (32 Gbit/s) für externe PCIe-Geräte
- HOCHWERTIGE KONSTRUKTION: Vernickelte Stecker mit PVC-Zugentlastungen für Langlebigkeit; Koaxialkabel mit geflochtener Legierungsabschirmung für besseren EMI-Schutz; Langlebiger TPE-Außenmantel ist umweltfreundlich, ungiftig, halogenfrei und RoHS konform
- ANWENDUNGEN: Flexible Konnektivität mit Thunderbolt 4 & USB-C Laptops, M1/M2/M3 Pro/Max MacBooks, iPad Pro(5.Gen. und höher), Docks, 4K/8K UHD Monitoren, externen PCIe-Gehäusen/Laufwerken; Low-latency performance mit Thunderbolt Netzwerk- und Audiogeräten
- SPEZIFIKATIONEN: 1 m; Schwarz; Thunderbolt 4 (40 Gbit/s); USB4 (40 Gbit/s), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s); DisplayPort 1.4a mit DSC; 8K 60Hz oder Dual 4K 60Hz; PCIe 3.0; 100W PD; 30/34 AWG (Koaxial/Twisted Pair); Kabelaußendurchmesser: 4,6mm

---

### Hardware

Garantiebestimmungen 2 Years

Active or Passive Passiv  
Adapter

Steckverbinderplatten Nickel

Typ der TPE - Thermoplastic Elastomers  
Kabelummantelung

---

### Leistung

Video Revision DisplayPort 1.4

Max.	40 Gbit/s
Datenübertragungsrate	
Max.	8K 60Hz
Digitalauflösungen	
Typ und Rate	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.0 – 5 Gbit/s

**Steckverbinder**

Steckverbinder A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Steckverbinder B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

**Strom**

Power Delivery	100W
----------------	------

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Feuchtigkeit	85% RH

**Physische Eigenschaften**

Farbe	Schwarz
Kabellänge	3.3 ft [1 m]
Außendurchmesser des Kabels	0.2 in [4.6 mm]
Produktlänge	3.3 ft [1.0 m]
Produktbreite	0.5 in [1.2 cm]
Produkthöhe	0.3 in [6.5 mm]
Produktgewicht	1.5 oz [43.0 g]

**Verpackungsinform  
ationen**

Paketmenge	1
Paketlänge	7.0 in [17.8 cm]
Paketbreite	3.3 in [8.3 cm]
Pakethöhe	1.1 in [2.8 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	1.8 oz [52.0 g]

---

**Verpackungsinhalt**

Im Paket enthalten	1 - 1 m Thunderbolt™ 4 USB-C Kabel
--------------------	------------------------------------

---

**Garantieinformatio  
nen**

Warranty	2 Jahre
----------	---------

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

