

Cavo da Usb a micro USB con connettori ad angolo destro - M/M da 2 m Nero

ID prodotto: USB2AUB2RA2M



Il cavo Micro-USB è dotato di due connettori angolari destri per collegare le porte difficili da raggiungere e prevenire i danni a cavi e porte. Il cavo è ideale per la ricarica dei dispositivi mobili in auto o per collegare le periferiche difficili da connettere usando un connettore retto.

Consente il collegamento alle porte difficili da raggiungere

I connettori angolari destri consentono di collegarsi a porte inaccessibili o difficili da raggiungere. Il prodotto è ideale per i dispositivi mobili da utilizzare in auto o per collegare dischi rigidi portatili o altri dispositivi Micro-USB 2.0 a un computer per installazioni specifiche.

I connettori angolati prevengono la piegatura o l'eccessiva tensione dei cavi di collegamento. Il prodotto garantisce un collegamento più naturale dei dispositivi impedendo danni alle porte e una tensione eccessiva dei cavi.

Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB 2.0

Consente di ricaricare cellulari e tablet dotati di connessione USB 2.0 Micro-B con la massima potenza, senza aumentare il tempo di carica e a distanze di 2 metri dal caricatore.

Questo cavo lungo consente di prendere appunti in sala riunioni, controllare le e-mail in una stanza d'albergo o leggere al bar restando connessi.

Consente di collegare facilmente i dispositivi mobili

Il cavo monta un connettore pressofuso e resistente per collegare cellulare o tablet senza estrarli dalla custodia protettiva. Inoltre, il connettore Micro-USB con angolare destro del cavo consente di inviare messaggi, lavorare o giocare sul dispositivo mobile anche mentre è in ricarica senza l'ingombro del cavo.

USB2AUB2RA2M da 2 metri è coperto dalla garanzia a vita di StarTech.com per la massima

affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili dotati di presa Micro-USB
- Consente di collegare dispositivi Micro-USB 2.0, come ad esempio dischi rigidi esterni, a un PC o laptop

### Caratteristiche

- Consente di collegare un dispositivo al computer o al caricatore anche in punti di difficile accesso e spazi ristretti
- Consente di posizionare i dispositivi USB 2.0 nell'area di lavoro in base alle esigenze
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita

---

#### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	USB Type-A (4 pin) - USB 2.0
Connettore B	USB micro-B (5 pin)

---

#### Ambientale

Temperatura d'esercizio	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Temperatura di	-10°C to 30°C (14°F to 86°F)



conservazione

Umidità 30%-75% RH

---

Caratteristiche  
fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Angolare destro
Diametro filo	24/30 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	1.0 in [26.2 mm]
Altezza prodotto	0.3 in [8.2 mm]
Peso prodotto	1.6 oz [44.0 g]

---

Informazioni  
confezione

Quantità confezione	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.4 in [9.5 mm]
Peso spedizione (confezione)	1.7 oz [48.0 g]

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Micro-USB 2.0 con angolare destro di 2 m
-----------------------------	---

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

