

Cable de 1m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB TipoC - Cable de Carga USBC - USB 2.0

ID del Producto: USB2C5C1M



Con hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB-C™ a USB-C para alimentar y cargar un ordenador portátil equipado con USB-C, como su Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga.

Los 5A de entrega de potencia le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 2.0 convencional, lo cual resulta perfecto para los usuarios que viajan/se desplazan. Disminuya su tiempo de carga y asegúrese de que sus dispositivos móviles están siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.

El cable USB Type-C ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 2.0. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable fiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un cargador o batería de carga

- Cargue su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un replicador de puertos
- Cargue rápidamente su dispositivo móvil USB-C con un cargador
- Sincronice sus dispositivos móviles USB-C con un ordenador portátil

Características

- Certificación USB-IF
- Ofrece hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida) para la carga rápida de sus dispositivos móviles o la alimentación de su ordenador portátil equipado con USB-C
- Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
- Fiabilidad garantizada, con la garantía de 2 años de StarTech.com
- Tenga en cuenta que este cable USB 2.0 no admite vídeo; para conectar o ampliar pantallas/monitores USB-C recomendamos nuestros cables USB-C 3.0 (por ejemplo, USB31CCV1M)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de Energía

Power Delivery	100W
----------------	------

Características Físicas

Color	Negro
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/26 AWG
Longitud del Cable	3.3 ft [1 m]
Longitud del Producto	3.3 ft [1.0 m]
Ancho del Producto	0.4 in [1.0 cm]
Altura del Producto	0.2 in [0.6 cm]
Peso del Producto	2.0 oz [58.0 g]

Información de la
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.8 cm]
Ancho de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Altura de la Caja	0.7 in [1.7 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.3 oz [64.0 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - cable usb-c
---------------------	-----------------

Información Acerca
de la Garantía

Warranty	2 Años
----------	--------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

