

Câble de Charge Rapide USB-C de 1m, Charge et Synchronisation, 100W (5A) PD, USB 2.0, Certifié USB-IF - Cordon de Charge USB C

N° de produit: USB2C5C1M



Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 5 A (100 W), vous pouvez utiliser ce câble USB-C™ vers USB-C pour alimenter et charger un ordinateur équipé de ports USB-C, tel que votre Apple MacBook Pro, MacBook ou votre Chromebook Pixel™, à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur pour véhicule ou d'un chargeur Power Bank.

Les 5 A d'alimentation Power Delivery vous permettent de charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un câble standard USB-C 2.0. C'est la solution idéale pour les utilisateurs mobiles. Diminuez votre temps de chargement et assurez la disponibilité de vos appareils à tout moment, tout au long de votre trajet.

Ce câble USB Type-C a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, et garantissent ainsi la haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Alimentez votre ordinateur portable USB-C avec un chargeur ou une batterie externe

- Chargez votre ordinateur portable équipé de ports USB-C à partir d'une station d'accueil
- Chargez rapidement vos appareils mobiles USB-C à l'aide d'un chargeur
- Synchronisez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur portable

Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Fournit jusqu'à 5 A d'alimentation pour permettre le chargement rapide de vos appareils mobiles ou l'alimentation de votre ordinateur portable équipé de ports USB-C
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
- Veuillez noter que ce câble USB 2.0 ne prend en charge aucune vidéo; Pour connecter ou étendre des écrans/moniteurs USB-C, nous recommandons nos câbles USB-C 3.0 (par exemple, USB31CCV1M)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/26 AWG
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.4 in [1.0 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [0.6 cm]
Poids du produit	2.0 oz [58.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	4.6 in [11.7 cm]
Largeur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Hauteur du Paquet	0.7 in [1.8 cm]
Poids brut	2.2 oz [62.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis