

Câble Thunderbolt 4 de 50cm - 40Gbps - 100W Power Delivery - Vidéo 4K/8K - Cordon Thunderbolt Certifié par Intel - Compatible avec USB 4/Thunderbolt 3/USB 3.2/USB Type-C/DisplayPort

Nº de produit: TBLT4MM50CM



Ce câble Thunderbolt™ 4 (40 Gbps) permet d'activer les signaux Thunderbolt 4 sur les connecteurs USB Type-C. Fournissez de la vidéo, des données et jusqu'à 100 W de Power Delivery aux périphériques Thunderbolt, USB et DisplayPort™.

Ce câble prend en charge le transfert de données à 40 Gbps lorsqu'il est connecté à une source et à un appareil compatibles Thunderbolt 4, Thunderbolt 3 ou USB4. Il est capable de transférer des fichiers photo et vidéo quatre fois plus rapidement que les câbles USB 3.2 gen 2 (10Gbps) standard.

Le câble Thunderbolt 4 est compatible avec tous les appareils USB Type-C et peut être utilisé pour charger et synchroniser les appareils mobiles. En outre, ce câble peut être utilisé pour connecter et alimenter des ordinateurs portables USB-C, tels que MacBook® et Chromebook™, et des périphériques USB-C, tels que des disques durs portables et des stations d'accueil.

Le câble prend en charge la vidéo full-8K 60Hz et DisplayPort 1.4a, et est compatible avec les écrans DisplayPort. Utilisez-le pour connecter une station d'accueil à un ordinateur portable, ou un ordinateur portable à un écran

Ce câble Thunderbolt 4 délivre jusqu'à 100 W de Power Delivery pour charger un ordinateur portable ou alimenter un écran, et 15 W pour les périphériques alimentés par le bus tels que les boîtiers de disques durs.

Le câble peut être utilisé pour connecter en guirlande jusqu'à 6 appareils compatibles Thunderbolt 4, tels que des ordinateurs portables pour une mise en réseau 10GbE d'égal à égal. En outre, vous pouvez connecter deux ordinateurs portables Thunderbolt 4 pour transférer/migrer des données.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

Spécifications techniques

- **HAUTES PERFORMANCES** : Le câble Thunderbolt 4 de 50cm prend en charge 40 Gbps, la vidéo 8K et une puissance de 100 W; Les connecteurs USB-C vers Type C offrent une compatibilité universelle avec Thunderbolt 3 & 4, USB4 et d'autres appareils USB-C
- **CERTIFIÉ THUNDERBOLT** : Thunderbolt certifié Intel pour une compatibilité avec les hôtes/périphériques TB; DisplayPort 1.4a avec DSC prend en charge jusqu'à 8K 60Hz ou double 4K 60Hz; Conforme à PCIe 3.0 (32 Gbps) pour les périphériques PCIe externes
- **CONSTRUCTION DE QUALITÉ** : Connecteurs nickelés avec serre-câble en PVC; Fil coaxial avec blindage en alliage tressé, protection contre les interférences électromagnétiques; Gaine extérieure en TPE durable/non toxique/sans halogène/conforme RoHS
- **APPLICATIONS** : Connectivité polyvalente avec les PC TB4 et USB-C, l'iPad Pro (5e gén et plus récent), les dock/écrans UHD 4K/8K/châssis PCIe externes/disques de stockage; Performances à faible latence avec les périphériques réseau et audio Thunderbolt
- **CARACTÉRISTIQUES** : 50cm ; Noir ; Thunderbolt 4 (40 Gbps) ; USB4 (40 Gbps), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) ; DisplayPort 1.4a avec DSC ; 8K 60Hz ou Dual 4K 60Hz ; PCIe 3.0 ; 100W PD ; 30/34 AWG (Coaxial/Twisted Pair) ; Diamètre extérieur du câble : 4,6mm

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Active or Passive Adapter	Passif
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
	DisplayPort 1.4
Vitesse max. de	40 Gbit/s

transfert de données

Résolutions numériques max.	8K 60Hz
Type et débit	Thunderbolt 4 - 40 Gbit/s
	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	USB 3.0 - 5 Gb/s

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)
Connecteur B	1 - Thunderbolt 4 (USB 4.0)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	10°C to 40°C (50°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 50°C (14°F to 122°F)
Humidité	85% HR

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	1.6 ft [0.5 m]
Dia. ext. du câble	0.2 in [4.6 mm]
Longueur du produit	19.7 in [50.0 cm]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.3 in [6.5 mm]
Poids du produit	0.9 oz [26.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.2 in [18.4 cm]
Largeur du Paquet	3.5 in [8.8 cm]
Hauteur du Paquet	1.1 in [2.9 cm]
Poids brut	0.9 oz [26.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C Thunderbolt™ 4 de 0,5 m
-----------------------	---

Informations de
garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

