

Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 3m

ID prodotto: USB2C5C3M



Con un'uscita di potenza fino a 5 A (100 W), questo cavo USB-C™ a USB-C può essere utilizzato per alimentare e caricare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, sfruttando un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete con tecnologia USB-C. Oppure può essere impiegato per alimentare un computer laptop da una docking station USB-C.

I 5 A di Power Delivery consentono di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a un normale cavo USB-C 2.0 e lo rendono un accessorio perfetto per chi è sempre in movimento. Riduce i tempi di ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli spostamenti.

Il cavo è lungo abbastanza da consentire una connessione continua, superando le limitazioni legate alla distanza. La soluzione consente di prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le e-mail arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

Il cavo USB Type-C è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Il prodotto USB2C5C3M di StarTech.com è coperto da una garanzia di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria o un caricatore portatile
- Consente di ricaricare un computer laptop USB-C da una docking station
- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria
- Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer laptop

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Uscita di potenza fino a 5 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un computer laptop USB-C
- Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery	100W
----------------	------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
--------	------



Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/26 AWG
Lunghezza cavo	9.8 ft [3 m]
Lunghezza prodotto	9.8 ft [3.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [12.0 mm]
Altezza prodotto	0.2 in [5.0 mm]
Peso prodotto	5.8 oz [164.0 g]

Informazioni
confezione

Package Length	8.3 in [21.0 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	1.4 in [35.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	6.0 oz [170.0 g]

Contenuto
della
confezione

Incluso nella confezione	cavo usb-c
-----------------------------	------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

