

USB-Cケーブル／3m／USB 2.0／Type-C to Type-C／100W 5A  
PD／USB-IF／オス・オス／ブラック／高速充電 データ転送

製品ID: USB2C5C3M



#### 5A(100W)対応USB-C™ - USB-C

ケーブル。USB-C対応のウォールチャージャー、カーチャージャー、モバイルバッテリーなどを使用してApple MacBook Pro、MacBook、Chromebook Pixel™などのUSB-C搭載ノートパソコンの充電と給電を行います。

#### 5Aの給電機能は、通常のUSB-C

2.0ケーブルよりも高速でモバイル端末を充電するため、外出が多いユーザーに最適です。充電時間を短縮し、どこにいても端末が使える状態に保つことができます。

接続したまま作業しやすいケーブル長になっています。会議室でのメモ取り、ホテルでのメールチェック、喫茶店での読書などに便利です。

このUSB Type-Cケーブルは、USB 2.0仕様のすべてを満たし、厳格なコンプライアンステストを経てUSB-IF (USB Implementers Forum)の認証を取得しています。認証取得の要件には、USBコンプライアンスが定める環境的・電氣的・機械的な規格のすべてが含まれており、あらゆるUSB-Cデバイスに対応する、高品質で信頼性の高いケーブルであることが保証されています。

### 認証、レポート、互換性



### 用途

- ・チャージャー、モバイルバッテリーでUSB-Cノートパソコンに給電
- ・ドッキングステーションでUSB-Cノートパソコンを充電
- ・チャージャーを使用しUSB-C対応モバイル端末を急速充電
- ・USB-C対応モバイル端末をノートパソコンと同期

## 製品の特長

- ・ USB-IF規格対応
- ・ モバイル端末の高速充電、USB-C対応ノートパソコンの充電に最大5アンペアで電力を供給
- ・ Thunderbolt™ 3ポート互換
- ・ StarTech.comの強み: 30年以上に渡りITプロ仕様の製品を展開。メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
- ・ 注意: このUSB 2.0ケーブルは、ビデオには対応していません。USB-Cディスプレイ/モニターの接続や拡張には、当社のUSB-C 3.0ケーブル(例: USB315CCV2M)をお勧めします。

### ハードウェア

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 保証に関する方針   | 2 Years         |
| コネクタメッキ    | ニッケル            |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル         |
| ケーブル遮蔽タイプ  | 2重シールド(編組+アルミ箔) |

### 性能

|          |                    |
|----------|--------------------|
| タイプおよび定格 | USB 2.0 (480 Mbps) |
|----------|--------------------|

### コネクタ

|       |                                           |
|-------|-------------------------------------------|
| コネクタA | 1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン] |
| コネクタB | 1 - USB Type-C (USB 2.0, 480 Mbps) [24ピン] |

### 電源

|                |       |
|----------------|-------|
| Power Delivery | 100 W |
|----------------|-------|

### 物理的特徴

|         |                  |
|---------|------------------|
| 色       | ブラック             |
| コネクタタイプ | ストレート            |
| ワイヤゲージ  | 24/26 AWG        |
| ケーブル長   | 3 m [9.8 ft]     |
| 製品縦     | 3.0 m [9.8 ft]   |
| 製品横     | 1.2 cm [0.5 in]  |
| 製品高さ    | 0.6 cm [0.3 in]  |
| 製品重量    | 164.0 g [5.8 oz] |

### パッケージ情報

|         |   |
|---------|---|
| パッケージ数量 | 1 |
|---------|---|

|                  |                  |
|------------------|------------------|
| パッケージ縦           | 11.9 cm [4.7 in] |
| パッケージ横           | 22.0 cm [8.7 in] |
| パッケージ高さ          | 3.0 cm [1.2 in]  |
| 工場出荷時 (パッケージ) 重量 | 170.0 g [6.0 oz] |

---

箱に含まれているもの

|         |                |
|---------|----------------|
| パッケージ内容 | 1 - USB-C ケーブル |
|---------|----------------|

---

Warranty Information

|          |         |
|----------|---------|
| Warranty | 整備品2年保証 |
|----------|---------|

---

\* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。