

Cable de 2m Thunderbolt Macho a Thunder Bolt Macho - Negro

ID del Producto: TBOLTMM2M



El cable Thunderbolt™ (2 metros) es una solución fiable y de alta calidad para aprovechar al máximo la velocidad y potencia de la tecnología Thunderbolt, ya que permite la combinación de datos y vídeo en un solo cable de alto rendimiento.

El cable TBOLTMM2M admite los dispositivos Thunderbolt 1 (10 Gbps) y Thunderbolt 2 (20 Gbps) y puede vincular dispositivos compatibles como parte de una conexión en serie. Además, su capacidad de transferencia de datos bidireccional y soporte para alimentación (dispositivos con alimentación por bus) permite que este cable Thunderbolt ofrezca el rendimiento necesario para las conexiones óptimas.

Su alto rendimiento, así como su diseño y fabricación por expertos, con materiales de alta calidad, están avalados por la garantía de dos años de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Conecte la caja de un disco duro externo equipado con Thunderbolt o una matriz RAID
- Conecte dos ordenadores Mac® equipados con Thunderbolt, para la transferencia de ficheros en modo de disco de destino ("Target Disk Mode")

- Permite conectar un MacBook Pro® con capacidad Thunderbolt a un iMac® y usar el iMac como pantalla para el MacBook Pro

Características

- Cable Thunderbolt 2 compatible con las especificaciones de Thunderbolt 1 y Thunderbolt 2
- Este cable Thunderbolt admite el suministro de alimentación por cable para dispositivos Thunderbolt con alimentación por bus
- cable Thunderbolt a Thunderbolt que admite el intercambio de archivos peer-to-peer (P2P) cuando es compatible con el sistema operativo

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

Rendimiento

Tipo y Velocidad	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
------------------	---------------------------

Conector(es)

Conector A	1 - Thunderbolt™ (20 pines)
Conector B	1 - Thunderbolt™ (20 pines)

Requisitos de Energía

Power Delivery	10W
----------------	-----

Características Físicas

Color	Negro
Calibre del Conductor	34 AWG
Longitud del Cable	6.6 ft [2 m]
Longitud del Producto	6.6 ft [2.0 m]

Ancho del Producto	0.4 in [1.1 cm]
Altura del Producto	0.3 in [0.8 cm]
Peso del Producto	2.8 oz [78.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	4.7 in [12.0 cm]
Altura de la Caja	0.0 in [0.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.9 oz [82.0 g]

Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable Thunderbolt 2 m - M/M
---------------------	---------------------------------

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.