

Cavo Thunderbolt 2 m - M/M

ID prodotto: TBOLTMM2M



Questo cavo Thunderbolt™ da 2 m offre un'affidabile soluzione di elevata qualità per sfruttare al meglio la velocità e la potenza della tecnologia Thunderbolt combinando dati e video in un solo cavo dalle prestazioni eccezionali.

TBOLTMM2M supporta dispositivi Thunderbolt 1 (10 Gbps) e Thunderbolt 2 (20 Gbps) e permette il collegamento a margherita di dispositivi compatibili. Inoltre, con la funzione di trasferimento dati bidirezionali e il supporto dell'alimentazione (per dispositivi alimentati tramite bus), questo cavo Thunderbolt offre le prestazioni affidabili necessarie per connessioni ottimali.

Accuratamente progettato e realizzato esclusivamente con materiali di ottima qualità, questo cavo a elevate prestazioni è coperto dalla garanzia di 2 anni StarTech.com.

## Certificazioni, report e compatibilità

### Applicazioni

- Consente il collegamento di un box per disco rigido esterno dotato di Thunderbolt o un array RAID
- Consente di collegare due computer Mac® dotati di Thunderbolt per i trasferimenti di file Target Disk Mode
- Permette il collegamento di un MacBook Pro® dotato di Thunderbolt a un iMac® per utilizzare l'iMac come display del MacBook Pro

### Caratteristiche

- Compatibile con le specifiche Thunderbolt 1 e Thunderbolt 2
- Supporta l'alimentazione tramite cavo per dispositivi Thunderbolt alimentati tramite bus
- Consente la condivisione di file peer-to-peer nativa, se supportata dal sistema operativo

---

#### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

#### Prestazioni

Tipo e velocità	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
-----------------	---------------------------

---

#### Connettore/i

Connettore A	Thunderbolt™ (20 pin)
Connettore B	Thunderbolt™ (20 pin)

---

#### Alimentazione

Power Delivery	10W
----------------	-----

---

#### Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Diametro filo	34 AWG
Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.3 in [8.2 mm]
Altezza prodotto	0.4 in [10.8 mm]
Peso prodotto	3.4 oz [95.0 g]

---

#### Informazioni confezione



Quantità confezione	1
Package Length	4.7 in [12.0 cm]
Package Width	7.1 in [18.0 cm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	0.4 oz [11.1 g]

---

Contenuto  
della  
confezione

Incluso nella confezione	Cavo Thunderbolt 2 m - M/M
-----------------------------	----------------------------

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

