

USB-C kabel met Power Delivery (100W/5A) - M/M - 4 m - USB 2.0 - USB-IF gecertificeerd

Productcode: USB2C5C4M



Met deze USB-C™ kabel met USB Power Delivery kunt u USB Type-C™ apparaten vanaf uw USB-C laptop voeden of uw USB-C laptop vanaf een USB-C wandlader opladen.

Met tot 5 A (100 W) uitgangsvermogen kan deze USB Type-C kabel worden gebruikt voor het voeden en opladen van een USB-C laptop, zoals uw Apple MacBook of Chromebook Pixel™, via een USB-C wandlader, autolader of power bank. Of u kunt uw laptop vanaf een USB-C docking station voeden.

Met een vermogen van 5A kunt u uw mobiele apparaten sneller opladen dan met een normale USB-C 2.0 kabel. De kabel is perfect voor mensen onderweg - verlaag uw laadtijden en zorg dat uw mobiele apparaten gebruiksklaar zijn, telkens wanneer u deze nodig hebt, terwijl u onderweg bent.

De niet-standaard 4 meter lange kabel biedt u de extra lengte die u nodig hebt om afstandsbeperkingen op te lossen en verbonden te blijven. U kunt uw USB-C apparaten opladen en synchroniseren, in bijna elke omgeving. Zelfs wanneer u aantekeningen maakt in een vergaderruimte, e-mails controleert in een hotelkamer of leest in een café kan uw mobiele apparaat comfortabeler worden aangesloten op uw computer of wandlader.

De kabel heeft strenge compliance-tests ondergaan en is gecertificeerd volgens USB-IF (USB Implementers Forum) om aan alle USB 2.0 specificaties te voldoen. Daartoe behoren alle milieu-, elektrische en mechanische normen, waardoor u beschikt over een betrouwbare en hoogwaardige kabel voor al uw USB-C apparaten.

De USB2C5C4M wordt gedekt door een 2-jarige garantie voor gegarandeerde betrouwbaarheid.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

Toepassingen

- Voed uw USB-C laptop vanaf een USB Type-C wandlader, autolader of power bank
- Laad uw USB Type-C laptop vanaf uw docking station
- Laad uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C laptop of wandlader
- Synchroniseer uw mobiele USB-C apparaten vanaf uw USB-C computer

Eigenschappen

- USB-IF gecertificeerd
- Biedt 5 A uitgangsvermogen voor het snel opladen van uw mobiele apparaten of het voeden van uw USB-C laptop
- Biedt 4 meter kabel lengte
- Compatibel met Thunderbolt™ 3 poorten
- Gegarandeerde betrouwbaarheid dankzij onze 2-jarige garantie

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk

Prestaties


Type en snelheid	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

Connector(en)

Connector A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connector B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Voeding

Power Delivery	100W
----------------	------



Fysieke eigenschappen

Kleur	Zwart
Stijl connector	Recht
Draaddikte	24/26 AWG
Kabellengte	13.1 ft [4 m]
Lengte product	13.1 ft [4 m]
Gewicht product	7.7 oz [219 g]

Verpakkingsinformatie

Package Length	8.7 in [22 cm]
Package Width	7.9 in [20 cm]
Package Height	1.1 in [28 mm]
Verzendgewicht (verpakt)	8.1 oz [229 g]

Wat wordt er meegeleverd

Meegeleverd	usb-c kabel
-------------	-------------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.

