

Câble de Charge Rapide USB-C de 4m, Charge et Synchronisation, 100W (5A) PD, USB 2.0, Certifié USB-IF - Cordon de Charge USB C Blanc

N° de produit: USB2C5C4MW



Grâce à sa capacité d'alimentation maximale de 5 A (100 W), vous pouvez utiliser ce câble USB-C™ vers USB-C pour alimenter et charger un ordinateur équipé de ports USB-C, tel que votre Apple MacBook Pro, MacBook ou votre Chromebook Pixel™, à l'aide d'un chargeur mural USB-C, d'un chargeur pour véhicule ou d'un chargeur Power Bank.

Les 5 A d'alimentation Power Delivery vous permettent de charger vos appareils mobiles plus rapidement qu'avec un câble standard USB-C 2.0. Le câble long vous permet d'éliminer les restrictions de distance et de rester connecté. Vous pouvez prendre des notes dans une salle de conférence, consulter vos e-mails dans votre chambre d'hôtel ou lire dans un café. C'est la solution idéale pour les utilisateurs mobiles. Diminuez votre temps de chargement et assurez la disponibilité de vos appareils à tout moment, tout au long de votre trajet.

Ce câble USB Type-C a été soumis à des tests de conformité très rigoureux et porte la certification USB-IF (USB Implementers Forum) qui garantit le respect de l'ensemble des spécifications USB 2.0. Ces spécifications concernent notamment toutes les normes environnementales, électriques et mécaniques, et garantissent ainsi la haute qualité et la fiabilité de ce câble pour chacun de vos appareils USB-C.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Alimentez votre ordinateur portable USB-C avec un chargeur ou une batterie externe
- Chargez votre ordinateur portable équipé de ports USB-C à partir d'une station d'accueil
- Chargez rapidement vos appareils mobiles USB-C à l'aide d'un chargeur
- Synchronisez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur portable

Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Alimentez votre ordinateur portable USB-C ou chargez rapidement vos appareils mobiles, avec une puissance pouvant atteindre 5 A
- Un câble blanc pour accessoriser votre Apple MacBook
- Compatible avec les ports Thunderbolt™ 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie de 2 ans
- Veuillez noter que ce câble USB 2.0 ne prend en charge aucune vidéo ; Pour connecter ou étendre des écrans/moniteurs USB-C, nous recommandons nos câbles USB-C 3.0 (par exemple, USB315CCV2M)

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	TPE - Thermoplastic Elastomers
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery 100W

Caractéristiques physiques

Couleur	Blanc
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	24/26 AWG
Longueur de câble	13.1 ft [4 m]
Longueur du produit	13.1 ft [4.0 m]
Largeur du produit	0.5 in [1.2 cm]
Hauteur du produit	0.2 in [6.3 mm]
Poids du produit	7.1 oz [200.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	5.0 in [12.7 cm]
Package Width	5.7 in [14.4 cm]
Package Height	1.1 in [2.9 cm]
Poids brut	7.2 oz [204.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Câble USB-C
-----------------------	-----------------

Informations de garantie

Warranty	2 ans
----------	-------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis