

Cable 4m USB-C a USB-C con capacidad para Entrega de Alimentación de 5A - USB  
Tipo C - Cable de Carga USBC - USB 2.0 - Blanco

ID del Producto: USB2C5C4MW



Con hasta 5A (100W) de alimentación nominal (salida), puede utilizar este cable USB-C™ a USB-C para alimentar y cargar una laptop equipada con USB-C, como su Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, mediante el uso de un cargador USB-C de pared, de coche o una batería de carga.

Los 5A de entrega de potencia le permiten cargar sus dispositivos móviles más rápido que con un cable USB-C 2.0 convencional, lo cual resulta perfecto para los usuarios que viajan/se desplazan. Disminuya su tiempo de carga y asegúrese de que sus dispositivos móviles están siempre listos para su uso cuando los necesite, donde quiera que vaya.

El cable largo le evita las restricciones de distancia y mantiene su dispositivo conectado. Puede tomar notas en una sala de juntas, revisar su correo electrónico en una habitación de hotel o leer en una cafetería.

El cable USB Type-C ha sido sometido a rigurosas pruebas de compatibilidad y ha logrado la certificación USB-IF (del foro de implementadores de USB), además de que cumple con todas las especificaciones USB 2.0. Esto incluye todas las normas relacionadas con el medioambiente, la electricidad y la mecánica, lo cual garantiza que es un cable confiable y de alta calidad que funcionará con todos sus dispositivos USB-C.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Alimente su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un cargador o batería de carga
- Cargue su ordenador portátil equipado con USB-C mediante un replicador de puertos
- Cargue rápidamente su dispositivo móvil USB-C con un cargador
- Sincronice sus dispositivos móviles USB-C con un ordenador portátil

## Características

- Certificación USB-IF
- Alimente su laptop USB-C o realice la carga rápida de sus dispositivos móviles, con hasta 5 amperios de alimentación nominal (salida)
- El cable blanco armoniza con su Apple MacBook
- Compatible con puertos Thunderbolt™ 3
- Confiabilidad garantizada, con la nuestra garantía de 2 años
- Tenga en cuenta que este cable USB 2.0 no admite vídeo; para conectar o ampliar pantallas/monitores USB-C recomendamos nuestros cables USB-C 3.0 (p. ej. USB315CCV2M)

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

Tipo y Velocidad	USB 2.0 - 480 Mbit/s
------------------	----------------------

---

### Conector(es)

Conector A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Conector B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Requisitos de  
Energía

Power Delivery      100W

---

Características  
Físicas

Color	Blanco
Estilo de Conector	Recto
Calibre del Conductor	24/26 AWG
Longitud del Cable	13.1 ft [4 m]
Longitud del Producto	13.1 ft [4.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.2 in [6.3 mm]
Peso del Producto	7.1 oz [200.0 g]

---

Información de la  
Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	5.0 in [12.7 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.4 cm]
Altura de la Caja	1.1 in [2.9 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	7.2 oz [204.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja      1 - cable usb-c

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty      2 Años

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.