

Cavo USB-C a USB-C con Power Delivery PD 5A - M/M - USB2.0 - Conforme USB-IF da 50cm

ID prodotto: USB2C5C50CM



Con un'uscita di potenza fino a 5 A (100 W), questo cavo USB-C™ a USB-C può essere utilizzato per alimentare e caricare un computer laptop USB-C, ad esempio un Apple MacBook Pro, MacBook o Chromebook Pixel™, sfruttando un caricatore portatile, un caricabatteria per auto o un caricabatteria da parete con tecnologia USB-C.

I 5 A di Power Delivery consentono di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a un normale cavo USB-C 2.0 e lo rendono un accessorio perfetto per chi è sempre in movimento. Riduce i tempi di ricarica e assicura che i dispositivi mobili siano pronti all'uso, quando servono, anche durante gli spostamenti.

Grazie alla sua lunghezza ridotta, il cavo può essere utilizzato in piccoli spazi di lavoro fuori sede, nei bar o nelle stanze d'hotel, per collegare un dispositivo mobile, ad esempio un telefono o un tablet, al computer laptop senza risultare d'intralcio.

Il cavo USB Type-C è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Il prodotto USB2C5C50CM di StarTech.com è coperto da una garanzia di 2 anni che ne assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria o un caricatore portatile
- Consente di ricaricare un computer laptop USB-C da una docking station
- Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria
- Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer laptop

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Uscita di potenza fino a 5 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un computer laptop USB-C
- Compatibile con le porte Thunderbolt™ 3
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni
- Si prega di notare che questo cavo USB 2.0 non supporta alcun video - Per il collegamento o l'estensione di display/monitor USB C si consiglia di utilizzare i nostri cavi USB-C 3.0 (ad es. USB31CCV50CM)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
--------------	---

	Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Alimentazione		
	Power Delivery	100W
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	24/26 AWG
	Lunghezza del cavo	1.6 ft [0.5 m]
	Lunghezza prodotto	19.7 in [50.0 cm]
	Larghezza prodotto	0.4 in [1.0 cm]
	Altezza prodotto	0.2 in [6.0 mm]
	Peso prodotto	1.2 oz [34.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	4.7 in [11.9 cm]
	Package Width	5.0 in [12.6 cm]
	Package Height	0.6 in [1.4 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.3 oz [38.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.