

## Thunderbolt Kabel 50cm - Stecker/Stecker

Produkt-ID: TBOLTMM50CM



Dieses 0,5 m lange Thunderbolt™-Kabel ist eine zuverlässige, hochwertige Lösung für die Nutzung der Geschwindigkeit und Leistung der Thunderbolt-Technologie und kombiniert sowohl Daten als auch Video in einem einzigen leistungsfähigen Kabel.

Das TBOLTMM50CM unterstützt sowohl Thunderbolt 1 (10 Gbit/s) als auch Thunderbolt 2 (20 Gbit/s). Mit bidirektionaler Datenübertragung und Unterstützung für Stromversorgung (bei bus-betriebenen Geräten) bietet dieses Kabel die Leistung, die für optimale Verbindungen erforderlich ist.

Dieses kürzere Thunderbolt-Kabel ist ideal für Geräteverbindungen im Nahbereich und eine mobile Lösung zum Mitführen als Laptop-Zubehör.

Dieses fachkundig entwickelte und nur aus hochwertigen Materialien gefertigte, leistungsfähige Kabel wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie zwei Thunderbolt-fähige Mac®-Computer für Target Disk Mode-Dateiübertragungen an
- Schließen Sie ein Thunderbolt-fähiges MacBook® Pro an einen iMac® an, um den iMac als Display für das MacBook Pro zu verwenden
- Schließen Sie ein Thunderbolt-fähiges externes Laufwerkgehäuse oder RAID-Array an

## Merkmale

- Unterstützt Stromversorgung über Kabel für bus-betriebene Thunderbolt-Geräte
- Kompatibel mit den Spezifikationen für Thunderbolt 1 und Thunderbolt 2
- Unterstützt native Peer-to-Peer-Dateifreigabe bei entsprechender Unterstützung durch das Betriebssystem

---

### Hardware

Garantiebestimmungen	2 Years
Steckverbinderplatten	Nickel
Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
Typ der Kabelabschirmung	Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht

---

### Leistung

Typ und Rate	Thunderbolt 2 - 20 Gbit/s
--------------	---------------------------

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	Thunderbolt™ (20-polig)
Steckverbinder B	Thunderbolt™ (20-polig)

---

### Strom

Power Delivery	10W
----------------	-----

---

### Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Drahtstärke	34 AWG
Kabellänge	19.7 in [50 cm]
Produktlänge	19.7 in [50.0 cm]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]



Produktgewicht 0.8 oz [24.0 g]

---

Verpackungsinformationen

Paketmenge 1

Package Length 8.9 in [22.5 cm]

Package Width 4.9 in [12.5 cm]

Package Height 0.4 in [10.0 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 1.1 oz [32.0 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 50 cm Thunderbolt-Kabel - Stecker/Stecker

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

