

Thunderbolt 3 – Thunderbolt 変換アダプター / Thunderbolt 3パソコンからThunderbolt 2モニター&周辺機器への変換 / Thunderbolt 1.1下位互換 / Mac & Windows / サンダーボルト

製品ID: TBT3TBTADAP



Thunderbolt 3 – Thunderbolt 変換アダプター。外付けハードドライブ、Thunderboltディスプレイ、Thunderbolt対応の旧型Macコンピュータなど、第3世代以前のThunderboltデバイスをThunderbolt 3対応の新型コンピュータに接続します。(Windows/Mac対応)

本アダプターには下位互換性があり、第一世代Thunderbolt デバイスを10Gbpsのスピードで接続することができます。Thunderbolt 2デバイスでは、20Gbpsに対応します。双方向データ転送要件をすべて満たし、バスパワー対応デバイスには同時に給電も行うアダプターです。

</small>

認証、レポート、互換性



用途

・旧型の外付けハードドライブ、Thunderbolt ディスプレイ、Thunderbolt 対応の旧型Macコンピュータなどを、Windows/MacベースのThunderbolt™ 3対応 新型コンピュータに接続

製品の特長

- ・ 互換性に関する注意: このThunderbolt 3 – Thunderbolt 2変換アダプターは、Thunderbolt 3からThunderbolt 2への変換にのみ対応しており、TB1/TB2ポートを持つパソコンにTB3周辺機器の接続はできません。また、このアダプターは、Mini DisplayPort / DisplayPortモニターやThunderbolt 4コンピューターとの互換性はありません。
- ・ Thunderbolt 3 – Thunderbolt 2変換アダプター: Thunderbolt 3 (TB3) 対応パソコンと従来型のThunderbolt 2 (20Gbps) およびThunderbolt 1 (10Gbps) 周辺機器との接続が可能。外付けストレージドライブなどのTB1/TB2デバイスやThunderboltディスプレイをTB3対応パソコンに接続可能
- ・ Thunderbolt 3対応: TB3対応ノートパソコンと互換 (MacBook Air/Pro、Dell XPS 13/15/Latitude/Precision、Lenovo ThinkPad X1/Pシリーズ、HP EliteBookなど)。TB3ホストが必要 (TB3ポート搭載ノートパソコン、デスクトップPC)
- ・仕様: バスパワー / 周辺機器に最大12Wで給電 / 20cm一体型ケーブル。注: 本製品は、Mini DisplayPortコネクタを備えていますが、Mini DisplayPortやDisplayPort信号に対応しておらず、Thunderbolt周辺機器とのみ互換性があります。
- ・ Thunderbolt Displayに対応: Thunderbolt 3対応ノートPCと従来型のThunderboltモニター (27インチApple Thunderbolt Displays/LG ウルトラワイド Thunderboltディスプレイなど) の接続が可能。Windows & macOS対応

ハードウェア

| | |
|------------|--------------------|
| 保証に関する方針 | 2 Years |
| コネクタメッキ | ニッケル |
| ジャケットケーブル型 | ポリ塩化ビニル |
| ケーブル遮蔽タイプ | 2重シールド (編組 + アルミ箔) |

性能

| | |
|-----------|--|
| 最大データ転送速度 | 10 Gbps (Thunderbolt 1) 20 Gbps (Thunderbolt 2) |
|-----------|--|

コネクタ

| | |
|-------|---|
| コネクタA | 1 – Thunderbolt™ 3 (USB-C、40 Gbps) [24ピン] |
| コネクタB | 1 – Thunderbolt™ 2 [20ピン] |

ソフトウェア

| | |
|-------|---|
| OS互換性 | Windows 8.1/10/11 macOS 10.12 – 10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 |
|-------|---|

特記 / 必要条件

| | |
|----|--|
| 注意 | Thunderbolt 4コンピューターには非対応 Not compatible with the Apple Thunderbolt Display when used with a Mac with an M1 processor このアダプタは、Thunderbolt™ ディスプレイとのみ互換性があります。Mini DisplayPort (mDP)、DisplayPort (DP) モニタとは互換性はありません。 |
|----|--|

本製品は「アクティブ」アダプタケーブルです。15Wのバスパワーをフル供給しないホストコンピュータでは、使用することができません。ホストコンピュータの製造メーカーにお問い合わせの上、供給可能なバスパワーを確認してください。

Thunderbolt 2ポートは、12Wの電力を供給することができます。

電源

| | |
|------|-------|
| 入力電圧 | 5 VDC |
| 出力電圧 | 5 VDC |

物理的特徴

| | |
|-------|-------------------|
| 色 | ブラック |
| ケーブル長 | 20 cm [7.9 in] |
| 製品縦 | 28.0 cm [11.0 in] |
| 製品横 | 5.9 cm [2.3 in] |
| 製品高さ | 1.6 cm [0.6 in] |
| 製品重量 | 58.0 g [2.0 oz] |

パッケージ情報

| | |
|----------------|------------------|
| パッケージ数量 | 1 |
| パッケージ縦 | 17.8 cm [7.0 in] |
| パッケージ横 | 8.1 cm [3.2 in] |
| パッケージ高さ | 2.5 cm [1.0 in] |
| 工場出荷時(パッケージ)重量 | 90.0 g [3.2 oz] |

箱に含まれているもの

| | |
|---------|---------------------------------------|
| パッケージ内容 | 1 - Thunderbolt™ 3 - Thunderbolt アダプタ |
|---------|---------------------------------------|

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。