

10 ft Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable

Produkt-ID: THINTOS10



Das 3 m lange optische, digitale Toslink-Audiokabel THINTOS10 bietet klaren, präzisen Ton ohne Verzerrung oder Signalinterferenz.

Die schlanke Konstruktion dieses optischen SPDIF-Kabels ist hervorragend für die Installation an engen Stellen geeignet. Das Kabel ist mit einer polierten Linse ausgestattet, die ein zuverlässiges Signal und hochwertige digitale Tonqualität gewährleistet.

Dieses 3 m lange optische Audiokabel ist für maximale Strapazierfähigkeit und zuverlässige, langlebige Verbindungen konzipiert und wird mit unserer lebenslangen Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität



Anwendungen

- Schließen Sie Ihren PC an Ihr digitales Audio-Heimkinosystem an
- Schließen Sie digitale Audiogeräte wie DAT-Recorder, MiniDisk Player, CD- und DVD-Player, Satellitenempfänger, Lautsprecher und andere Produkte über optische Toslink-Schnittstellen an

Merkmale

- 2x Toslink (SPDIF)-Stecker
- Vergoldete Metallanschlüsse mit polierter Linse
- Ultraschlanke PVC-Ummantelung
- Überragender Widerstand gegen EMI/RFI- und Erdungsschleifeninterferenz

Hardware
Garantiebestimmungen Lifetime

Typ der Kabelummantelung	PVC - Polyvinyl Chloride
--------------------------	--------------------------

Steckverbinder

Steckverbinder A	1 - Toslink (SPDIF, optisch)
Steckverbinder B	1 - Toslink (SPDIF, optisch)

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Kabellänge	10.0 ft [3.0 m]
Produktlänge	1.5 ft [0.5 m]
Produktbreite	11.8 in [30.0 cm]
Produkthöhe	11.8 in [30.0 cm]
Produktgewicht	20.5 lb [9.3 kg]

Verpackungsinformationen

Paketmenge	1
Paketlänge	4.9 in [12.5 cm]
Paketbreite	4.9 in [12.4 cm]
Pakethöhe	0.6 in [1.4 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	0.6 oz [16.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten 1 - 10 ft Toslink Digital Optical SPDIF Audio Cable

Garantieinformatio
nen

Warranty Lifetime

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

