

USB-C Kabel - 1m - St/St - USB 2.0

Produkt-ID: USB2CC1M



Mit diesem USB-C™-auf-USB-C-Kabel können Sie USB Type-C™-Geräte laden und synchronisieren. Es ist auch mit Thunderbolt™ 3-Anschlüssen kompatibel.

Schließen Sie Ihre neueren USB-C-Mobilgeräte, beispielsweise das Samsung Galaxy S8, S8+, Nexus™ 6P und 5X-Telefone, an Ihren Computer an. Das Kabel liefert eine Ladung von bis zu 3 Ampere und unterstützt Datenübertragungsgeschwindigkeiten von bis zu 480 Mbit/s.

Mit bis zu 3 A Strom kann dieses USB Type-C-Kabel auch für die Stromversorgung eines USB-C-Laptops, z. B. Ihres Apple MacBook oder Chromebook Pixel™, verwendet werden. Schließen Sie Ihren Laptop einfach an das USB-C-Netzladegerät an.

Ersetzen Sie das mit Ihrem Gerät mitgelieferte Kabel, oder bewahren Sie eines als Ersatz zum Reisen auf, sodass Ihre Mobilgeräte auch unterwegs stets einsatzbereit sind, wenn Sie sie brauchen.

Der USB Type-C-Stecker ist kleiner und einfacher zu verwenden als frühere USB-Stecker. Dank umkehrbarer Bauweise können Sie ihn in jeder Position in Ihre Geräte einstecken. Nie wieder falsches Einstecken - nie mehr Frust oder Anschlussschäden.

Dieses USB-C-Kabel wurde nach USB-IF (USB Implementers Forum) zertifiziert, um allen USB 2.0-Spezifikationen zu entsprechen. Das umfasst alle umweltbezogenen, elektrischen und mechanischen Normen gemäß USB-Konformität. So wird sichergestellt, dass ein hochwertiges, zuverlässiges Kabel für alle USB-C-Geräte bereitsteht.

Der USB2CC1M von StarTech.com wird für garantierte Zuverlässigkeit mit lebenslanger Garantie geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Versorgen Sie Ihren USB-C-fähigen Laptop mit Strom dank eines USB Type-C-Netzladegeräts
- Laden Sie Ihre USB-C-Mobilgeräte mit einem USB-C-Computer oder -Netzladegerät auf
- Synchronisieren Sie Ihre USB-C-Geräte mit einem USB-C-Computer

Merkmale

- USB-IF-zertifiziert
- Einfacheres Anschließen dank den umkehrbaren USB Type-C-Steckern, die mit Ihren Geräten in jeder Lage verbunden werden können
- Kompatibel mit Thunderbolt 3-Anschluss
- Garantierte Zuverlässigkeit mit unserer lebenslangen Garantie

Hardware

| | |
|--------------------------|------------------------------------|
| Garantiebestimmungen | Lifetime |
| Steckverbinderplatten | Nickel |
| Typ der Kabelummantelung | PVC - Polyvinyl Chloride |
| Typ der Kabelabschirmung | Aluminium-Mylar-Folie mit Geflecht |

Leistung

| | |
|--------------|----------------------|
| Typ und Rate | USB 2.0 - 480 Mbit/s |
|--------------|----------------------|

Steckverbinder

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| Steckverbinder A | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |
| Steckverbinder B | USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps) |

Strom

| | |
|----------------|------|
| Power Delivery | 100W |
|----------------|------|

Physische Eigenschaften



| | |
|-------------------|------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Steckverbinderart | Gerade |
| Drahtstärke | 22/30 AWG |
| Kabellänge | 39.4 in [100 cm] |
| Produktlänge | 39.4 in [100 cm] |
| Produktgewicht | 0.9 oz [26 g] |

Verpackungsinformationen

| | |
|-----------------------------|------------------|
| Paketmenge | 1 |
| Package Length | 8.9 in [22.5 cm] |
| Package Width | 4.9 in [12.5 cm] |
| Package Height | 0.2 in [6 mm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 1.1 oz [31 g] |

Verpackungsinhalt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | 1 m USB 2.0-USB-C™-Kabel - Stecker/Stecker |
|--------------------|--|

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

