

Câble USB 2.0 USB-C vers USB-C de 1 m - M/M - Certifié USB-IF

N° de produit: USB2CC1M



Ce câble USB-C™ vers USB-C vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB Type-C™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Connectez à votre ordinateur vos nouveaux appareils mobiles USB-C, tels que les téléphones Samsung Galaxy S8/S8+ et Nexus™ 6P/5X. Le câble assure jusqu'à 3 A de charge et des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s.

Avec une sortie d'alimentation jusqu'à 3A, ce câble USB Type-C peut également servir à alimenter un ordinateur portable USB-C, comme votre MacBook d'Apple ou votre Chromebook Pixel™. Il vous suffit de connecter votre ordinateur portable à votre chargeur mural USB-C.

Remplacez le câble fourni avec votre appareil ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements pour que tous vos appareils soient prêts à l'emploi lorsque vous en avez besoin, même sur la route.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Insérez le câble correctement à chaque fois - plus de frustration ni de port endommagé.

Ce câble USB-C est certifié USB-IF (USB Implementers Forum) pour satisfaire toutes les spécifications USB 2.0. Celles-ci incluent tous les standards environnementaux, électriques et mécaniques satisfaisant la norme USB. Vous avez la garantie d'utiliser un câble fiable et de qualité supérieure pour tous vos appareils USB-C.

Le modèle USB2CC1M de StarTech.com bénéficie de la garantie à vie, pour une fiabilité assurée.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Alimentez vos ordinateurs portables USB-C avec un chargeur mural USB Type-C
- Chargez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur USB-C ou un chargeur mural
- Synchronisez vos appareils USB-C avec un ordinateur USB-C

Spécifications techniques

- Simplifiez vos connexions grâce aux connecteurs USB Type-C réversibles, qui permettent de brancher les appareils à l'envers comme à l'endroit
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
- Certifié USB-IF

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------


Connecteur(s)

Connecteur A	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentation

Power Delivery	100W
----------------	------

Caractéristiques physiques



Couleur	Noir
Style de connecteur	Droit
Calibre du fil	22/30 AWG
Longueur de câble	39.4 in [100 cm]
Longueur du produit	39.4 in [100 cm]
Poids du produit	0.9 oz [26 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.2 in [6 mm]
Poids brut	1.1 oz [31 g]

Contenu du
paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB 2.0 USB-C™ 1 m - M/M
-----------------------	--------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

