

Câble de Charge USB-C de 1m, Charge et Synchronisation, 60W (3A) PD, Câble de Charge USB 2.0, Certifié USB-IF - Cordon de Charge USB C

N° de produit: USB2CC1M



Ce câble USB-C™ vers USB-C vous permet de charger et de synchroniser vos appareils USB Type-C™. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Connectez à votre ordinateur vos nouveaux appareils mobiles USB-C, tels que les téléphones Samsung Galaxy S8/S8+ et Nexus™ 6P/5X. Le câble assure jusqu'à 3 A de charge et des vitesses de transfert jusqu'à 480 Mb/s.

Avec une sortie d'alimentation jusqu'à 3A, ce câble USB Type-C peut également servir à alimenter un ordinateur portable USB-C, comme votre MacBook d'Apple ou votre Chromebook Pixel™. Il vous suffit de connecter votre ordinateur portable à votre chargeur mural USB-C.

Remplacez le câble fourni avec votre appareil ou gardez-le comme câble de rechange pendant vos déplacements pour que tous vos appareils soient prêts à l'emploi lorsque vous en avez besoin, même sur la route.

Le connecteur USB Type-C est plus petit et s'utilise plus facilement que les connecteurs USB précédents. Réversible, il se branche dans vos appareils à l'envers ou à l'endroit. Insérez le câble correctement à chaque fois - plus de frustration ni de port endommagé.

Ce câble USB-C est certifié USB-IF (USB Implementers Forum) pour satisfaire toutes les spécifications USB 2.0. Celles-ci incluent tous les standards environnementaux, électriques et mécaniques satisfaisant la norme USB. Vous avez la garantie d'utiliser un câble fiable et de qualité supérieure pour tous vos appareils USB-C.

## Certifications, rapports et compatibilité



## Applications

- Alimentez vos ordinateurs portables USB-C avec un chargeur mural USB Type-C
- Chargez vos appareils mobiles USB-C avec un ordinateur USB-C ou un chargeur mural
- Synchronisez vos appareils USB-C avec un ordinateur USB-C

## Spécifications techniques

- Certifié USB-IF
- Simplifiez vos connexions grâce aux connecteurs USB Type-C réversibles, qui permettent de brancher les appareils à l'envers comme à l'endroit
- Compatible avec les ports Thunderbolt 3
- Fiabilité assurée avec notre garantie à vie
- Veuillez noter que ce câble USB 2.0 ne prend en charge aucune vidéo; Pour connecter ou étendre des écrans/moniteurs USB-C, nous recommandons nos câbles USB-C 3.0 (par exemple, USB31CC1M)

---

### Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Placage du connecteur	Nickel
Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Type de blindage du câble	Feuille d'aluminium-Mylar avec blindage tressé

---

### Performance

Type et débit	USB 2.0 - 480 Mbit/s
---------------	----------------------

---

### Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connecteur B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

---

Alimentation

Power Delivery 60W

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Style de connecteur Droit

Calibre du fil 22/30 AWG

Longueur de câble 3.3 ft [1 m]

Longueur du produit 3.3 ft [1.0 m]

Largeur du produit 0.2 in [6.0 mm]

Hauteur du produit 0.5 in [1.2 cm]

Poids du produit 1.3 oz [36.0 g]

Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 4.2 in [10.7 cm]

Package Width 4.8 in [12.2 cm]

Package Height 0.7 in [1.7 cm]

Poids brut 1.3 oz [38.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Câble USB 2.0 USB-C™ 1 m - M/M

Informations de garantie

Warranty À Vie

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis