

Vassoio per unità SSD M.2 NVMe da utilizzare con la serie di prodotti di espansione PCIe - Supporto per disco aggiuntivo sostituibile a caldo

ID prodotto: TR-M2-REMOVABLE-PCIE



Drive tray aggiuntivo per M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE, per aggiungere o sostituire un'unità compatibile. Il vassoio per unità è adatto alle unità SSD M-Key M.2 NVMe nei formati 2230, 2242, 2260 e 2280.

Installate un'unità M.2 nel porta disco senza l'ausilio di attrezzi. Il vassoio è dotato di un indicatore LED di alimentazione/attività per monitorare lo stato dell'unità. Un meccanismo di chiusura con serratura opzionale (2 chiavi incluse) impedisce il furto di dispositivi di archiviazione dati mission-critical.

Il vassoio è dotato di cuscinetti termici che favoriscono la dissipazione del calore, assicurando prestazioni ottimali e affidabili e riducendo il potenziale throttling termico. Le molle antivibrazioni sul vassoio riducono gli urti durante l'installazione e migliorano la stabilità e la durata complessiva dell'unità.

Se utilizzato con i prodotti della serie PCIe Expansion Product Series, offre flessibilità e convenienza per la gestione di più unità M.2. Il supporto per l'hot swap NVMe PCIe dipende dalla scheda madre. Verificare il supporto dell'hot swap con il produttore della scheda madre e ottenere istruzioni su come abilitare questa funzione.

## Certificazioni, report e compatibilità





## Applicazioni

- Semplificate le operazioni di backup e archiviazione sostituendo il disco senza spegnere il computer host
- Ideale per il recupero dei dati, la manutenzione e la scalabilità dello storage

## Caratteristiche

- VASSOIO DRIVE AGGIUNTIVO: utilizza con M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE per dischi aggiuntivi sostituibili a caldo; supporta le unità SSD M-Key M.2 NVMe 2230, 2242, 2260 e 2280; velocità di lettura/scrittura ad alte prestazioni fino a 64 Gbps
- SENZA ATTREZZI: installazione di un'unità M.2 nel vassoio senza l'ausilio di attrezzi; indicatore LED di alimentazione/attività; il vassoio dell'unità è dotato di un meccanismo di chiusura e può essere chiuso per un'installazione sicura (2 chiavi incluse)
- COSTRUZIONE PREMIUM: il vassoio è dotato di cuscinetti termici e copertura in alluminio per favorire la dissipazione del calore; le molle antivibrazioni sul vassoio del drive riducono le vibrazioni; vite di montaggio opzionale del drive assicura stabilità
- COMPATIBILITÀ: non sono richiesti driver o software; funziona su qualsiasi sistema operativo compresi Windows, Windows Server e Linux; richiede l'utilizzo del prodotto base M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE; non è compatibile con le unità M.2 SATA
- HOT SWAP: Questo vassoio aggiuntivo offre flessibilità e convenienza quando si lavora con più unità; il supporto PCIe hot swap dipende dalla scheda madre, verificare con il produttore della scheda per confermare il supporto

### Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Blocco a chiave	Sì
Tipo bus	PCI Express
Standard del settore	PCI Express 4.0
Numero di unità	1
Dimensioni unità	22 mm - M.2 NVMe

Tipo unità	M.2 (PCIe, NVMe, M-Key, NGFF)
Installazione unità	Rimovibile
Altezza delle unità supportate	2230
	2242
	2260
	2280
<hr/>	
Prestazioni	
Massima velocità di trasferimento dati	64Gbps
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Protezione contro gli urti	Sì
Tipo e velocità	PCI Express 4.0 (16 Gbps per lane)
RAID	No
Funzionalità hot swap	Sì
<hr/>	
Connettore/i	
Connettori unità	1 - M.2 (NVMe, M-Key, PCIe x4)
<hr/>	
Software	
Compatibilità con sistemi operativi	Nessun driver o software necessario
<hr/>	
Note/requisiti speciali	
Requisiti di sistema e cavi	Richiede il prodotto principale M2-REMOVABLE-PCIE-N1 o 2M2-REMOVABLE-PCIE
<hr/>	
Indicatori	
Indicatori LED	1 - Rosso: L'unità collegata non è supportata

1 - Verde: L'unità collegata è supportata

1 - Giallo: Lampeggia per indicare l'attività del disco

**Ambientale**

Temperatura d'esercizio	0°C to 65°C (32°F to 149°F)
Temperatura di conservazione	-35°C to 70°C (-31°F to 158°F)
Umidità	0% ~ 90% RH

**Caratteristiche fisiche**

Colore	Nero e argento
Lunghezza prodotto	4.9 in [12.4 cm]
Larghezza prodotto	1.3 in [3.4 cm]
Altezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Peso prodotto	1.3 oz [36.0 g]

**Informazioni confezione**

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.8 in [14.7 cm]
Larghezza del Pacco	2.9 in [7.4 cm]
Altezza del Pacco	0.9 in [2.3 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

**Contenuto della confezione**

Incluso nella confezione	1 - Supporto per unità M.2
	1 - Cuscinetto adesivo per dissipatore di calore
	1 - Guida di avvio rapido

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

2 Anni

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

