

USB Extender Hub, 10m USB 3.0 Verlengkabel met 4-Port USB-A Hub, Actieve/Bus Powered USB Verlenger/Repeater Kabel, Inclusief Optionele 20W Power Supply, ESD Bescherming

Productcode: U01043-USB-EXTENDER



De 10 meter lange USB 3.0 verlengkabel met 4-poorts USB Hub en 5Gbps transfer rates zorgen voor multipoort connectiviteit op afstanden die de beperkingen van standaard USB 3.0 overschrijden. Kan in serie worden aangesloten met twee actieve USB-verlengkabels voor een maximaal bereik van 20 meter.

Dankzij actieve elektronica kan deze USB-A Hub functioneren zonder externe voeding, waardoor er heel wat installatiemogelijkheden zijn en de implementatie wordt versneld. Bovendien ondersteunt de 5V 4A DC power adapter USB-randapparatuur die extra voeding nodig heeft.


Beheer meerdere USB-randapparaten op externe locaties (bijv. webcams, CCTV-bewaking op afstand, externe printers, SSD's, HDD's, weegschalen, muizen, toetsenborden en andere apparaten) dankzij deze 10m lange 4-poorts USB-verlengkabel.

De backwards compatibiliteit met USB 2.0 en 1.1 zorgt voor een goede werking met legacy apparatuur. De hub/kabel is voorzien van USB 3.0/3.2 Gen 1 met data transfer snelheden tot 5 Gbps. Plug and play (PnP) setup op elk besturingssysteem zorgt voor snelle implementaties.

De niveau-2 ESD-bescherming (4kV lucht en 4kV contact) en de kabelafscherming verbeteren de veiligheid van USB-apparatuur en beperken EMI.

De USB Extender Hub geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **LONG-RANGE ACTIEVE USB EXTENDER:** 4x USB 3.0/3.2 Gen 1 (5 Gbps) hub met ingebouwde 10m actieve verlengkabel; USB-verlengkabel wordt gevoed via busvoeding of power adapter (inbegrepen)
- **STABIEL SIGNAAL:** Actieve repeater booster chip in de 4-Port USB Hub en verlengkabel verzekert signaalintegriteit en optimale prestaties; Power adapter (5V/4A DC, 20W) is in de meeste scenario's niet nodig; Power adapter biedt tot 1A per poort
- **FLEXIEBELE INSTALLATIE:** Dankzij actieve elektronica kan de compacte 4 Port USB verlengkabel via busvoeding werken wanneer er geen stopcontacten beschikbaar zijn; Bereik tot maximaal 20 meter door twee eenheden in serie te schakelen
- **COMPATIBILITEIT:** De USB extender ondersteunt wake-on-USB om hostsystemen met USB-muis of -toetsenbord te wekken; Backwards compatible met USB 2.0/1.1; Driverless en OS onafhankelijk; Extra veiligheid voor uw apparaten dankzij Level 2 ESD bescherming
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB Hub repeater werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Chipsetcode	VIA Labs - VL817

Prestaties

Maximale	5 Gbit/s
----------	----------

overdrachtsnelheid

Maximale kabellengte 393.7 in [10000 mm]

Connector(en)

Connector A	1 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
Connector B	4 - USB 3.2 Type-A (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
	1 - Connector DC voeding (type H, buiten 3,4 binnen 1,3)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	De maximale aanbevolen kabellengte voor USB 3.0-randapparatuur is 3m
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Vast Groen: Externe Voeding , Uit: Zonder Externe Voeding
-----------------	---

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.6 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	4.0 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	20 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-40°C to 55°C (-40°F to 131°F)
Vochtigheid	30% - 70%

Fysieke eigenschappen

Kleur	Silver & Black
Stijl connector	Recht
Type behuizing	Kunststof
Kabellengte	393.7 in [10000 mm]
Lengte product	33.1 ft [10.1 m]
Breedte product	1.6 in [4.0 cm]
Hoogte product	0.7 in [1.8 cm]
Gewicht product	3.5 oz [100.0 g]

Verpakkingsinformatie

Verpakkingsaantal	1
Lengte Verpakking	9.4 in [23.9 cm]
Package Width	7.9 in [20.0 cm]
Package Height	2.6 in [6.5 cm]
Verzendgewicht (verpakt)	1.8 lb [0.8 kg]

Wat wordt er meegeleverd

Meegleverd	1 - USB Actieve Kabel met USB Hub
	1 - Voedingsadapter
	1 - Quick-Start Handleiding

Garantiebepalingen

Warranty	2 Jaar
----------	--------

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.