

USB Extender Hub, 24m USB 2.0 Verlengkabel met 4-Port USB-A Hub, Actieve/Bus Powered USB Verlenger/Repeater Kabel, Inclusief Optionele 10W Power Supply, 480Mbps, ESD Bescherming

Productcode: U02442-USB-EXTENDER



De 4-poorts USB 2.0 verlengkabel (24m) maakt multipoort connectiviteit mogelijk op afstanden die de beperkingen van standaard USB 2.0 overschrijden. Maak een serieschakeling van twee actieve USB-verlengers voor een maximaal bereik van 48 meter.

Dankzij de actieve elektronica kan de USB-A Hub zonder externe voeding werken, wat zorgt voor veelvoudige installatiemogelijkheden en een snellere implementatie. Bovendien ondersteunt de 5V 2A DC power adapter USB-randapparatuur met extra stroombehoefte.

Bedien meerdere USB-randapparaten op externe locaties (bijv. webcams, CCTV-bewaking op afstand, externe printers, SSD's, HDD's, weegschalen, muizen, toetsenborden en andere randapparaten) met behulp van deze 24m USB-verlengkabel met 4 poorten.

Backwards compatibiliteit met USB 1.1 en 1.0 garandeert functionaliteit met oudere apparatuur. De hub/kabel geniet van een snelle en eenvoudige Plug & Play (PnP) installatie onder elk besturingssysteem.

De level 4 ESD-bescherming (15kV air en 8kV contact) en de kabelafscherming verbeteren de veiligheid van USB-apparaten en minimaliseren EMI.

De USB extender hub geniet van een StarTech.com garantie van 2 jaar en gratis 24/5 levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

- **ACTIEVE USB EXTENDER MET GROOT BEREIK:** USB-A Hub met 4x USB 2.0 poorten en actieve verlengkabel van 24m; Voed de USB-verlengkabel via busvoeding of de meegeleverde voedingsadapter; Voeg een tweede USB extender Hub toe voor een maximale afstand van 48m
- **STABIEL SIGNAAL:** De booster chip in het midden van de kabel zorgt voor behoud van de signaalkwaliteit en optimale prestaties; De meegeleverde power adapter (5V/2A DC) is in de meeste scenario's niet nodig; Power adapter levert maximaal 5V 0,5A per poort
- **FLEXIBELE INSTALLATIE:** Dankzij actieve elektronica kan de compacte 4 Port USB verlengkabel via busvoeding werken wanneer er geen stopcontacten beschikbaar zijn; Bereik tot maximaal 48 meter door twee eenheden in serie te schakelen
- **COMPATIBILITEIT:** De USB extender ondersteunt wake-on-USB om hosts op afstand te wekken; Backwards compatible met USB 1.1/1.0; Driverless en OS onafhankelijk; Extra veiligheid voor uw apparaten dankzij Level 4 ESD bescherming (15kV air en 8kV contact)
- **DE KEUZE VAN DE IT-PRO:** deze USB hub extender voor laptops en computers werd ontworpen en gemaakt voor IT-professionals en geniet van gratis levenslange 24/5 meertalige technische ondersteuning

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
Poorten	4
Connectormateriaal	Nikkel
Type kabelmantel	PVC - Polyvinyl Chloride
Kabelafscherming	Aluminium-Mylar folie met vlechtwerk
Chipsetcode	Terminus - FE1.1

Prestaties

Maximale overdrachtsnelheid	480 Mbit/s
Maximale kabellengte	78.7 ft [24 m]

Connector(en)

Connector A	1 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)
Connector B	4 - USB 2.0 Type-A (4 pin, 480Mbps)

Speciale opmerkingen / vereisten

Notitie	Bij serieschakeling wordt aanbevolen een power adapter halverwege de USB-A Extender Hubs te installeren voor een stabiele verbinding , De maximale aanbevolen kabellengte voor USB 2.0-randapparatuur is 5m
---------	--

Indicatoren

LED-indicatoren	1 - Groen = USB-A randapparaat verbonden , Off = Geen USB-A randapparaat verbonden ,
-----------------	--

Voeding

Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
Ingangsspanning	100 - 240 AC
Ingangsstroom	0.4 A
Uitgangsspanning	5 DC
Uitgangsstroom	2.0 A
Polariteit pin midden	Positief
Stekkertype	H
Vermogensopname	10 W

Gebruiksomgeving

Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Opslagtemperatuur	-20°C to 75°C (-4°F to 167°F)

	Vochtigheid	30% - 70%
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Silver & Black
	Type behuizing	Kunststof
	Kabellengte	944.9 in [24000 mm]
	Lengte product	79.0 ft [24.1 m]
	Breedte product	1.6 in [4.2 cm]
	Hoogte product	0.7 in [1.7 cm]
	Gewicht product	2.3 lb [1.0 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Lengte Verpakking	9.4 in [23.9 cm]
	Breedte Verpakking	8.0 in [20.3 cm]
	Hoogte Verpakking	2.6 in [6.6 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	3.0 lb [1.3 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegleverd	1 - USB Actieve Kabel met USB Hub
		1 - Voedingsadapter
		1 - Quick-Start Handleiding
Garantiebepalingen		
	Warranty	2 Jaar

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.