

Cavo USB-C da 2m - M/M - USB 2.0

ID prodotto: USB2CC2M



Questo cavo da USB-C™ a USB-C consente di collegare e sincronizzare dispositivi USB Type-C™ come il tablet Nokia® N1 e i telefoni Nexus™ 6P e 5X utilizzando la porta USB-C di un computer.

Il cavo è compatibile anche con le porte Thunderbolt™ 3, consentendo di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili USB-C usando un laptop Thunderbolt 3.

Questo cavo di 2 metri offre una lunghezza extra per superare i limiti di distanza e restare sempre connessi. Consente di ricaricare e sincronizzare in ogni ambiente i dispositivi digitali mobili di tipo USB-C. Consente di ricaricare un dispositivo usando un computer o caricatore da parete anche prendendo appunti in sala riunioni, controllando le e-mail in una sala d'albergo o leggendo al tavolo di un bar.

Con una potenza d'uscita fino a 3A, questo cavo USB Type-C consente anche di alimentare un laptop dotato di porta USB-C come MacBook Apple o Chromebook Pixel™. È sufficiente collegare il laptop USB-C al caricatore USB-C da parete.

Consente di sostituire il cavo USB-C fornito con il dispositivo, o di tenerlo come ricambio da viaggio, in modo che tutti dispositivi siano pronti per l'uso quando è necessario, anche fuori dall'ufficio.

Questo cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità ed è certificato USB-IF (USB Implementers Forum) per il rispetto di tutte le specifiche USB 2.0. Ciò comprende tutte le norme ambientali, elettriche e meccaniche definite per i dispositivi USB-C, ottenendo un cavo affidabile e di alta qualità.

USB2CC2M di StarTech.com è coperto dalla garanzia a vita e assicura la massima affidabilità.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Consente di ricaricare e sincronizzare i dispositivi digitali mobili utilizzando la porta USB-C di un laptop
- Consente di ricaricare i dispositivi USB-C con un caricatore da presa a muro

Caratteristiche

- Certificato USB-IF
- Il comodo connettore reversibile USB-C semplifica ogni tipo di connessione
- Affidabilità assicurata con la nostra garanzia a vita
- Si precisa che questo cavo USB 2.0 non supporta alcun video. Per il collegamento o l'estensione di display/monitor USB-C si consiglia di utilizzare i nostri cavi USB-C 3.0 (ad es. USB315CC2M)

Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
-----------------	----------------------

Connettore/i

Connettore A	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)
Connettore B	1 - USB Type-C (24-pin) USB 2.0 (480Mbps)

Alimentazione

Power Delivery	60W
----------------	-----

Caratteristiche

fisiche

Colore	Nero
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	22/30 AWG
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.2 in [0.6 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [0.4 cm]
Peso prodotto	2.9 oz [82.0 g]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	5.6 in [14.1 cm]
Package Width	5.0 in [12.6 cm]
Package Height	0.7 in [1.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	3.1 oz [88.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Cavo USB-C da 2 m -USB 2.0
--------------------------	--------------------------------

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.