

USB 3.0 universell 2,5 tums SATA III eller IDE hårddiskabinett med UASP – Portabel extern SSD / HDD

Produkt ID: UNI251BMU33



UNI251BMU33 universal 2,5 tums hårddiskabinett gör att du kan göra om en 2,5 tums SATA, IDE hårddisk (HDD) eller SSD-minne till en portabel lagringslösning med USB 3.0.

Detta mångsidiga kabinett gör att du enkelt kan göra om 2,5 tums hårddiskar och SSD-minnen som inte längre används till externa lagringsenheter. Då kabinettet stöder både äldre IDE-enheter och SATA-enheter kan du vara säker på att du kommer att ha rätt alternativ till hands när det är dags att ansluta en ny enhet, utan att du behöver oroa dig över kompatibiliteten.

För att få ut mest av dina SATA III-enheter och säkerställa maximal prestanda och hastighet, har UNI251BMU33 ytterligare förstärkts genom UASP-stöd. När det ansluts till UASP-aktiverade värdstyrenheter ger kabinettet upp till 70 % snabbare överföringshastigheter än vanlig USB 3.0. Se våra UASP-testresultat nedan för mer information.

UNI251BMU33 får sin ström via USB och du behöver därmed inte ta med dig en extern eladapter, vilket är perfekt när du vill ta med dig din externa hårddisk tillsammans med din bärbara dator. Kabinettet har dessutom en platsbesparande design, vilket gör det till en utmärkt lösning för användare av bärbara datorer och PC som ständigt är på språng och som vill ha mer lagringsutrymme till sin dator som inte tar upp för mycket plats.

UASP stöds av Windows 8, Mac OSX (10.8 eller senare) och Linux. Vid tester ger UASP 70 % snabbare läshastigheter och 40 % snabbare skrivhastigheter över vanlig USB 3.0.

Samtidigt visade UASP-testerna på 80 % reducerad åtgång av processorns resurser.

Testerna utfördes med ett Intel® Ivy Bridge-system, ett UASP-kapabelt kabinett från StarTech.com och en SATA III SSD-minne.

Certifikat, rapporter och kompatibilitet



Användning

- Gör om en oanvänd IDE- (PATA) eller SATA-hårddisk till en extra lagringslösning
- Få tillgång till ett antal olika enheter
- Återanvänd en oanvänd SATA- och IDE-disk som en extern hårddisk
- Utvidga lagringskapaciteten hos din bärbara dator eller Ultrabook™-dator externt

Funktioner

- Bred enhetskompatibilitet med stöd för 2,5 tums IDE och SATA HDD / SSD
- Optimal prestanda med SATA III- och UASP-stöd
- Maximal portabilitet med litet platsbehov och utan behov av extern strömadapter
- Stöder både IDE & SATA 2,5 tums formfaktor enheter
- Kompatibel med SATA-hårddiskar revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Kompatibel med PATA / IDE enheter (66/100/133 Mbps)
- USB-driven
- Kompatibel med USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps / 480 Mbps / 1,5 Mbps)
- Plug-and-play-installation

Hårdvara

Garantipolicy	2 Years
Gränssnitt	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

Busstyp	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)
Antal enheter	1
Enhetsstorlek	2.5in
Enhetsstyp	SATA & IDE
Enhetsinstallation	Fixerad
Antal 2,5 tums fack	1
Chipset-ID	JMicron - JMS330 JMicon - JMB565

Prestanda

Maximal dataöverföringshastighet	5 Gbps
Typ och hastighet	USB 3.0 - 5 Gbit/s
UASP-stöd	Ja
Typ och hastighet	SATA III (6 Gbps)
Port Multiplier	Nej
RAID	Nej
Maximal enhetskapacitet	För närvarande testad med hårddiskar på upp till 2 TB 7200 RPM
Hot swap-förmåga	Nej

Kontakt(er)

Enhetskontakter	1 - SATA data- & ström-kombo (7+15-stifts) 1 - IDE (44-stifts, EIDE/PATA, 2,5" HDD)
Värdkontakter	1 - USB 3.0 Micro-B (10-stifts, SuperSpeed)

Mjukvara

OS-kompatibilitet	OS independent; No software or drivers required
-------------------	---

Indikatorer

	LED-indikatorer	1 - Enhet ström/aktivitet
Ström		
	Strömkälla	Strömförsörjd via USB
Miljö	Drifttemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Förvaringstemperatur	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Luftfuktighet	0% ~ 90% RH
Utseende	Färg	Svart
	Kabinetttyp	Aluminium
	Maximal enhetshöjd	0.4 in [9.5 mm]
	Produktlängd	4.9 in [12.5 cm]
	Produktbredd	3.1 in [8.0 cm]
	Produkthöjd	0.7 in [1.7 cm]
	Produktvikt	4.6 oz [130.0 g]
Förpackning	Förpackningsantal	1
	Paketets längd	6.4 in [16.2 cm]
	Package Width	5.1 in [13.0 cm]
	Paketets höjd	1.3 in [3.2 cm]
	Fraktvikt (förpackning)	7.8 oz [220.0 g]
Vad det är i lådan	Ingår i paketet	1 - USB 3.0 SATA/IDE 2,5" hårddiskabinett
		1 - USB 3.0 Type-A till Micro-B-kabel
		4 - Installationsskruvar
		1 - Skruvmejsel

1 - Instruktionsbok

* Produkters utseende och specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.