

Cavo USB-C da 2 m, Cavetto USB Tipo-C per Ricarica e Sincronizzazione PD 60W (3A)  
USB 2.0, Bianco

ID prodotto: USB2CC2MNCWHE



Questo cavo di Ricarica USB-C di alta qualità consente di caricare senza problemi un dispositivo mobile USB Type-C o di trasferire file a un computer host USB-C. Il cavo di ricarica USB-C facilita il Power Delivery fino a 60 W e l'uscita a 3 A per la ricarica rapida. Supporta la velocità di trasferimento USB 2.0 (480 Mbps) ed è adatto per un uso generale.

Progettato per ricariche frequenti, il cavo di Ricarica USB-C presenta un robusto rivestimento esterno in TPE per una maggiore resistenza all'usura. Il suo scarico di tensione flessibile e i connettori nichelati sono progettati per resistere a oltre 10.000 cicli di inserimento, migliorandone la durata e la longevità.

Carica un dispositivo USB-C con un caricatore da parete USB-C, un caricatore per auto o un power bank. Il cavo USB Type-C da 2 metri è la lunghezza ideale per le postazioni di lavoro alla scrivania, per i pendolari, per l'uso in auto o per ridurre l'ingombro durante la sincronizzazione con un laptop USB-C.

Con un'uscita fino a 3A, il cavo di ricarica USB-C supporta fino a 60W di Power Delivery per caricare un laptop USB-C o per ricaricare rapidamente un tablet o uno smartphone. Per l'uso, collegare il cavo da un computer portatile USB-C a un caricabatterie da parete USB-C.

## Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Carica e sincronizza un dispositivo USB-C da una porta USB-C disponibile su un computer portatile o desktop
- Caricate i vostri dispositivi USB-C utilizzando un caricatore da parete, un caricatore da auto o un power bank USB-C

## Caratteristiche

- CAVO DI RICARICA USB-C: il cavo da USB-C a C di alta qualità offre un'uscita di 3A per la ricarica rapida di laptop e dispositivi mobili USB-C; si collega a un caricabatterie da parete o a una power bank USB-C; supporta fino a 60W di Power Delivery USB 2.0
- QUALITÀ: connettori nichelati testati fino a 10.000 cicli; robusti dispositivi antistrappo con raggio di curvatura di 8mm; rivestimento esterno in TPE atossico, privo di alogenzi e conforme alla direttiva RoHS; schermatura in alluminio per la protezione EMI
- APPLICAZIONI: Compatibilità universale con dispositivi USB-C PD; supporta USB 2.0 per l'uso generale, compreso il trasferimento di file e la sincronizzazione dei dispositivi quando è collegato a un computer host USB-C o a una memoria esterna
- PRESTAZIONI: 2 metri; 60W/3A Power Delivery 2.0; USB 480Mbps; colore: bianco; Ø: 3,5 mm; rivestimento: TPE con schermo a treccia in alluminio; NOTA: il video USB-C (DP Alt Mode) non è supportato
- LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT: progettato e costruito per i professionisti IT, questo cavo di Ricarica USB-C è supportato a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita 24/5 in più lingue; questo cavo USB Type-C è disponibile in altre lunghezze

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Placcatura connettori	Nichel
Tipo guaina cavo	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia

---

### Prestazioni

MTBF	Progettato per oltre 10.000 cicli di inserimento
------	--

---

### Connettore/i

Connettore A	1 - USB 2.0 Type-C
Connettore B	1 - USB 2.0 Type-C

## Note/requisiti speciali

Nota	Non supporta la modalità USB Tipo-C DisplayPort Alt Mode (DP Alt Mode).
------	---

## Alimentazione

Fonte di Alimentazione	Alimentazione USB
Power Delivery	60W
Corrente ingresso	3A

## Ambientale

Temperatura d'esercizio	-10 to 60 (14&degF to 140&degF)
Temperatura di conservazione	-20 to 70 (-4&degF to 158&degF)
Umidità	5%~85%

## Caratteristiche fisiche

Colore	Bianco
Stile connettori	Dritto
Diametro filo	24/30 AWG
Tipo enclosure	Polyamide Resin
Lunghezza del cavo	6.6 ft [2 m]
OD cavo	0.1 in [3.5 mm]
Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
Altezza prodotto	0.2 in [6.3 mm]
Peso prodotto	1.7 oz [49.0 g]

## Informazioni confezione

Lunghezza Confezione	6.5 in [16.6 cm]
----------------------	------------------

Larghezza del Pacco 5.0 in [12.7 cm]

Altezza del Pacco 0.6 in [1.5 cm]

Peso spedizione 1.8 oz [50.0 g]  
(confezione)

---

Contenuto della  
confezione

Incluso nella  
confezione 1 - Cavo USB-C - M/M

---

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

