

Rails fixes 1U 19" universels pour rack serveur

N° de produit: UNIRAILS1U



Ces rails 1U pour rack de serveur vous permettent de monter du matériel non destiné à une installation en rack, comme des racks de serveur pour bureau, du matériel de gestion de réseau ou des commutateurs KVM, sur un rack de serveur de 19 po sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur une étagère traditionnelle. Ils constituent également une très bonne solution pour monter du matériel dont les rails sont endommagés ou des équipements OEM supprimés, comme des serveurs Dell™, IBM®, HP® ou Apple dont les rails pour rack ne sont plus disponibles à la vente.

Ce produit est conforme aux exigences de l'accord Trade Agreements Act (TAA) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Ces rails pour rack vous donnent la possibilité de monter en rack du matériel non montable, en l'enserrant dans un cadre ouvert soutenu par trois solides barres transversales. Ainsi, vous pouvez installer ce type de matériel en montant les rails sur votre rack de serveur, avant de placer l'équipement voulu dans le support en-dessous. Pour le matériel présentant déjà des trous de montage, les rails présentent également de multiples schémas de montage pour une bonne fixation et davantage de sécurité.

Conformes à la norme EIA-310 concernant le matériel de montage en rack de 19 po, ces rails de montage sont universellement compatibles avec les racks de serveur de 19 po. De plus, leur profondeur est ajustable pour s'adapter à diverses tailles et configurations de racks. Enfin, ils comportent un panneau arrière de gestion de câbles qui est amovible, pour encore plus d'adaptabilité.

Pour assurer la sécurité de votre matériel, ces rails de montage sont en acier laminé à froid. Ainsi, ils peuvent supporter jusqu'à 25 kg.

Le modèle UNIRAILS1U bénéficie de la garantie à vie StarTech.com avec assistance technique gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Montez du matériel à installer en rack sans ses rails d'origine
- Utilisez ces rails pour monter du matériel OEM tel que des serveurs Dell, IBM, HP ou Apple dont les rails de rack ne sont plus disponibles à la vente
- Montez de façon sécurisée du matériel non destiné à une installation en rack sur tout rack de serveur EIA-310 de 19 po

Spécifications techniques

- Montez facilement en rack du matériel qui n'est pas prévu pour
- Montez votre équipement sans sacrifier 1U d'espace rack comme sur des étagères de racks traditionnelles
- Évitez les surchauffes grâce aux ouvertures permettant la circulation de l'air
- Support universel pour racks de serveur EIA-310 de 19 po
- Durabilité maximale avec une construction en acier laminé à froid
- Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d'achats GSA (General Services Administration)
- Panneau de gestion de câbles arrière amovible
- Jusqu'à 25 kg de capacité pondérale
- Profondeur ajustable de 420 mm à 1 054 mm
- Multiples schémas de trous de fixation pour le montage de votre équipement

Matériel

Politique de garantie	Lifetime
Type de cadre	Acier
Hauteur U	1U
Gestion de câbles	Oui



Performance

Weight Capacity (Stationary)	55.2 lb [25 kg]
---------------------------------	-----------------

Caractéristiques
physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	3.6 ft [1.1 m]
Largeur du produit	18.9 in [48.1 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [42.0 mm]
Poids du produit	5.8 lb [2.6 kg]
Profondeur de montage maximal	3.5 ft [1.1 m]
Profondeur de montage minimale	16.5 in [42 cm]

Informations
d'emballage

Package Length	19.3 in [49.0 cm]
Package Width	4.2 in [10.7 cm]
Package Height	3.0 in [75.0 mm]
Poids brut	6.3 lb [2.9 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Rails pour rack universels fixes
	Vis de panneau M5
	Écrous cage M5
	Clé M5

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis