

Cable de Carga USB-C de 3m - Cable de Carga USB Tipo C para Portátil - Cable USB para Tablet o Móvil - Entrega de Alimentación PD de 60W 3A - Cable de Datos - Macho a Macho

ID del Producto: USB2CC3MBKE



Cargue sin problemas un dispositivo móvil USB Tipo-C o transfiera ficheros a un ordenador host USB-C con este cable USB-C de alta calidad. El cable cargador USB-C facilita una entrega de alimentación de hasta 60W y una salida de 3A para una carga rápida. Admite velocidades de transferencia USB 2.0 (480 Mbps) y es adecuado para uso general.

Diseñado para la carga frecuente, el cable cargador USB-C cuenta con una cubierta exterior de TPE resistente para una mayor resistencia al desgaste. Su alivio de tensión flexible y sus conectores niquelados están diseñados para soportar más de 10.000 ciclos de inserción, mejorando su durabilidad y longevidad.

Cargue un dispositivo USB-C con un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación. El cable USB Type-C de 0,9 m es la longitud ideal para estaciones de trabajo de escritorio, viajeros, uso en el coche o para reducir el desorden al sincronizar con un ordenador portátil USB-C.

Con una salida de hasta 3 A, el cable cargador USB-C admite hasta 60 W de entrega de alimentación para cargar un portátil USB-C o cargar rápidamente un tablet o un smartphone. Para utilizarlo, conecte el cable de un ordenador portátil USB-C a un cargador de pared USB-C.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

- Cargue y sincronice un dispositivo USB-C desde un puerto USB-C disponible en un ordenador portátil o de sobremesa
- Cargue sus dispositivos USB-C utilizando un cargador de pared USB-C, un cargador de coche o un banco de alimentación

## Características

- CABLE DE CARGA USB TIPO-C: El cable USB-C ofrece una salida de 3A para cargar rápidamente portátiles y dispositivos móviles USB-C - Se conecta a un cargador de pared USB-C o a un banco de alimentación - Admite hasta PD 2.0 por USB de 60W
- CONSTRUCCIÓN DE CALIDAD: Conectores niquelados aptos para más de 10.000 ciclos de inserción - Alivios de tensión con radio de doblez de 8mm - Cubierta exterior de TPE duradero conforme a RoHS - Blindaje trenzado de aluminio para una mayor protección EMI
- APLICACIONES: Compatibilidad universal con dispositivos USB-C PD - Admite USB 2.0 para uso general, incluyendo la transferencia de ficheros y la sincronización de dispositivos cuando se conecta a un ordenador host USB-C o a un almacenamiento externo
- RENDIMIENTO: 3 metros - Entrega de alimentación 2.0 de 60W/3A - USB 480Mbps - Color: Negro - D.E.: 3,5mm - Cubierta: TPE con blindaje trenzado de aluminio - NOTA: No admite vídeo USB-C (modo Alt de DP)
- LA ELECCIÓN DEL PROFESIONAL INFORMÁTICO: Diseñado y fabricado para los profesionales Informáticos, este cable de carga USB-C está respaldado de por vida, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5 - Disponible en otras longitudes

---

### Hardware

Política de Garantía	Lifetime
Active or Passive Adapter	Pasivo
Revestimiento del Conector	Níquel
Cable Tipo Jacket	TPE - Thermoplastic Elastomers
Tipo de Cable Blindado	Lámina de Aluminio Mylar con Malla Trenzada

---

### Rendimiento

MTBF	Probado para más de 10.000 ciclos de inserción
------	--

---

Conecotor(es)

Conecotor A	1 - USB 2.0 Type-C
Conecotor B	1 - USB 2.0 Type-C

---

Requisitos de  
Energía

Fuente de alimentación	Alimentado por USB
Power Delivery	60W
Tensión de Entrada	5V DC, 9V DC, 12V DC, 15V DC, 20V DC
Corriente de Entrada	3A

---

Requisitos  
Ambientales

Temperatura Operativa	-10 to 60 (14&degF to 140&degF)
Temperatura de Almacenamiento	-20 to 70 (-4&degF to 158&degF)
Humedad	5%~85%

---

Características  
Físicas

Color	Negro
Estilo de Conecotor	Recto
Calibre del Conductor	24/30 AWG
Tipo de Gabinete	Polyamide Resin
Longitud del Cable	9.8 ft [3 m]
Cable OD	0.1 in [3.5 mm]
Longitud del Producto	9.8 ft [3.0 m]
Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
Altura del Producto	0.2 in [6.3 mm]
Peso del Producto	3.0 oz [85.0 g]

---

Información de la  
Caja

Longitud de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Ancho de la Caja	7.9 in [20.0 cm]
Altura de la Caja	0.6 in [1.6 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	3.4 oz [95.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	1 - Cable USB-C - M/M
---------------------	-----------------------

---

Información Acerca  
de la Garantía

Warranty	De Por Vida
----------	-------------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

