

## Guide Rack Universali 3U - Staffe di Montaggio Fisse - Binari per Rack da 19" a profondità regolabile

ID prodotto: UNIRAILS3U



Con queste guide per server rack 3U è possibile installare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack, come i server di desktop, i dispositivi di rete o gli switch KVM, in un server rack da 19", senza occupare 1U di spazio aggiuntivo, come avverrebbe invece con un ripiano tradizionale. Sono la soluzione ideale per montare anche le apparecchiature con le guide danneggiate o le apparecchiature OEM fuori produzione, come i server Apple, HP®, IBM® o Dell™, per i quali le guide per rack non sono più disponibili.

Grazie a queste guide è possibile alloggiare le apparecchiature incompatibili con il montaggio a rack in un telaio aperto, sostenuto da tre robuste barre trasversali, ottenendo così una configurazione in rack. Basta fissare le guide al server rack e montare le apparecchiature sul telaio. Le guide includono diversi modelli di montaggio, che consentono di bloccare in posizione le apparecchiature già dotate di fori di installazione, per una maggiore sicurezza.

Le guide di montaggio sono conformi allo standard EIA-310 per le apparecchiature installabili in rack da 19" e assicurano pertanto una compatibilità universale con i server rack di tali dimensioni. La profondità può essere regolata per adattarsi a un'ampia gamma di dimensioni e configurazioni in rack. Per una maggiore personalizzazione, il prodotto è dotato di un pannello posteriore rimovibile per la gestione dei cavi.

Le guide di montaggio sono realizzate in acciaio laminato a freddo per garantire la massima sicurezza delle apparecchiature. La struttura è tanto robusta da sostenere un peso massimo di 97 kg.

### Certificazioni, report e compatibilità



## Applicazioni

- Consente di montare in rack le apparecchiature prive delle guide originali
- Consente di montare in rack apparecchiature OEM come i server Dell, IBM, HP o Apple per cui non sono più disponibili guide
- Consente di montare in maniera sicura le apparecchiature prive di montaggio a rack in qualsiasi rack per server EIA-310 da 19"

## Caratteristiche

- **VERSATILE FUNCTIONALITY:** These 213U universal rack rails let you mount non-rackmount equipment into your 19" server rack; It is also great for mounting equipment with discontinued OEM equipment
- **RISPONDE AGLI STANDARD INDUSTRIALI:** queste guide di montaggio per server sono conformi allo standard EIA-310 per il montaggio di apparecchiature su rack 19 pollici - Anche la profondità delle guide di montaggio a rack è regolabile
- **COSTRUZIONE ROBUSTA:** per garantire la sicurezza delle apparecchiature di rete, queste guide di montaggio sono caratterizzate da una struttura in acciaio laminato a freddo - Il design resistente può supportare un carico di peso fino a 97kg
- **INSTALLAZIONE SEMPLICE:** guide universali 3U per il montaggio a rack con profondità regolabile da 42-105,4 cm; include hardware di montaggio per una rapida installazione, garantendo un supporto sicuro per i dispositivi installati
- **LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI DELL'IT:** progettati e costruiti per i professionisti dell'IT, questi binari per armadi rack sono supportati a vita, compresa l'assistenza tecnica gratuita a vita 24/5 in più lingue

---

### Hardware

Norme di garanzia	Lifetime
Tipo frame	Acciaio
Altezza U	3U
Gestione cavi	Sì

---

Prestazioni

Weight Capacity (Stationary)	214.5 lb [97.3 kg]
------------------------------	--------------------

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Acciaio
Lunghezza prodotto	19.5 in [49.5 cm]
Larghezza prodotto	19.0 in [48.2 cm]
Altezza prodotto	5.2 in [13.3 cm]
Peso prodotto	7.9 lb [3.6 kg]
Profondità di montaggio massima	41.5 in [105.4 cm]
Profondità di montaggio minima	16.5 in [42 cm]

Informazioni confezione

Quantità confezione	1
Lunghezza Confezione	19.8 in [50.2 cm]
Package Width	4.5 in [11.5 cm]
Package Height	6.2 in [15.7 cm]
Peso spedizione (confezione)	9.0 lb [4.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	1 - Set binari universali per rack
	14 - Viti per pannelli M5
	14 - Dadi ingabbiati M5
	1 - Chiave M5

Informazioni sulla  
garanzia

Warranty

A vita

---

\* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.